

85902084 MG90SB 50赫兹

声音测量报告			
根据 DS/ISO-3743 测量声功率			
电机类型: MG90SB	产品号: 85902084	风扇直径: D108 [毫米]	
P2: 1.5 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 2	频率: 50 [Hz]

备注：宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。因此，宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率									
液位 re : 1 pW	56,4	57,9	60,4	63,1	59,1	54,8	48,9	66,2	67,3
平均声压									
在 1m 时。re: 20 UPa	44,4	45,9	48,3	51,1	47,0	42,7	36,9	54,2	55,3

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压

