

86902237 MG90SB 50赫兹

声音测量报告  
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

|              |               |                 |
|--------------|---------------|-----------------|
| 电机类型: MG90SB | 产品号: 86902237 | 风扇直径: D128 [毫米] |
| P2: 1.1 [千瓦] | U: 400 [V]    | 极: 4            |
|              |               | 频率: 50 [Hz]     |


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

| 中心频率                      | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 声功率<br>液位 re : 1 pW       | 44,5 | 45,7 | 48,9 | 52,9 | 48,5 | 43,3 | 33,4 | 55,5  | 56,3    |
| 平均声压<br>在 1m 时。re: 20 UPa | 32,5 | 33,8 | 37,0 | 40,9 | 36,5 | 31,3 | 21,4 | 43,6  | 44,4    |

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY19150-13.08.2007