

85900859 MG90LC 50赫兹

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MG90LC	产品号: 85900859	风扇直径: D108 [毫米]
P2: 2.2 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 2
		频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率 液位 re : 1 pW	58,5	59,0	61,3	62,3	62,6	57,6	51,2	67,5	68,5
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa	46,5	47,0	49,3	50,3	50,5	45,6	39,2	55,5	56,5

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY15669-29.09.2006