

85905547 MGE112MC 50赫兹

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MGE112MC	产品号: 85905547	风扇直径: D158 [毫米]
P2: 4 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 2
		频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点: 1500 (空闲) 转数 / 分钟

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率 液位 re : 1 pW	52,1	52,5	57,2	58,8	57,4	53,1	44,3	63,1	63,8
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa	39,8	40,2	44,9	46,6	45,1	40,8	32,0	50,8	51,5

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY05152-03.12.2004