

86902328 MGE112MC 50赫兹

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MGE112MC	产品号: 86902328	风扇直径: D198 [毫米]
P2: 4 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 4
		频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点: 750 (空闲) 转数 / 分钟

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率 液位 re : 1 pW	39,8	41,8	48,9	46,6	46,1	44,8	37,9	52,6	53,5
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa	27,6	29,5	36,6	34,3	33,8	32,5	25,6	40,3	41,2

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY05140-02.12.2004