

85901489 MGE160LB 50赫兹

声音测量报告			
根据 DS/ISO-3743 测量声功率			
电机类型: MGE160LB	产品号: 85901489	风扇直径: D240	[毫米]
P2: 18.5 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 2	频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点: 1500 (空闲) 转数 / 分钟

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率 液位 re : 1 pW	55,2	52,1	61,0	58,7	54,8	49,9	43,8	62,8	64,6
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa	42,1	39,0	47,9	45,7	41,8	36,9	30,7	49,8	51,6

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY 30.05.2008