

87460022 MG180MB 50赫兹

声音测量报告		
根据 DS/ISO-3743 测量声功率		
电机类型: MG180MB	产品号: 87460022	风扇直径: D215 [毫米]
P2: 22 [千瓦]	极: 2	

备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率									
液位 re : 1 pW	64,2	69,6	72,4	71,3	70,9	68,0	62,0	76,9	78,0
平均声压									
在 1m 时。re: 20 UPa	51,7	57,1	59,9	58,8	58,4	55,5	49,5	64,4	65,5

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压

