

87100926 MG71B 50赫兹

声音测量报告  
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

|               |               |                 |
|---------------|---------------|-----------------|
| 电机类型: MG71B   | 产品号: 87100926 | 风扇直径: D124 [毫米] |
| P2: 0.37 [千瓦] | U: 400 [V]    | 极: 4            |
|               |               | 频率: 50 [Hz]     |


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

| 中心频率                      | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 声功率<br>液位 re : 1 pW       | 38,0 | 38,4 | 41,7 | 45,2 | 47,8 | 41,6 | 30,3 | 51,4  | 51,4    |
| 平均声压<br>在 1m 时。re: 20 UPa | 26,3 | 26,6 | 30,0 | 33,5 | 36,0 | 29,9 | 18,6 | 39,7  | 39,6    |

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY20111-27.11.2007