


87410031 MG160MB 50赫兹

声音测量报告									
根据 DS/ISO-3743 测量声功率									
电机类型: MG160MB		产品号: 87410031			风扇直径: D215 [毫米]				
P2: 11 [千瓦]		U: 400 [V]		极: 4		频率: 50 [Hz]			

备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]									
中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率 液位 re : 1 pW	52,0	54,7	60,4	62,8	56,4	56,8	54,0	65,8	66,6
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa	39,5	42,2	47,9	50,3	43,8	44,3	41,5	53,3	54,1



初始: KIR 文件编号: LY 18.03.2010