

39. LS

Насос LS с втулкой

Пример: насос с втулкой

LS 125 -100 -305X /273.1 , (W) 1 F2 **A** S BBQE 1

Код материала: A, C, B, K

50/60 Гц

Модель

Поз.	Описание	LS 65 LS 100-80-241	LS 100-80-242XE	LS 100-80-356 LS 125 LS 150 LS 200-150-305	LS 200-150-381 LS 200-150-483 LS 250 LS 300-250-305
		№ комплекта 96827576	96827582	96827577	96827578
53	Модель	1	1	1	1
54	Модель	1	1	1	1
54c	Шайба	-	-	-	1
54d	Упорное кольцо	-	-	-	1
109b	Прокладка	-	-	-	2
113e	Прокладка	2	2	2	-

Поз.	Описание	LS 200-150-483 X6 LS 200-150-508	LS 300-250-381	LS 350-250-498 LS 350-250-630	LS 300-200-489 LS 350-300-508 LS 400-350-397
		№ комплекта 96827579	96827581	96840087	96840088
53	Модель	1	1	1	1
54	Модель	1	1	1	1
54c	Шайба	1	-	-	2
54d	Упорное кольцо	1	1	1	1
109b	Прокладка	2	-	-	-
110a	Прокладка	2	-	-	-
113e	Прокладка	-	2	2	2
113f	Манжетное уплотнение	2	-	2	2
113g	Манжетное уплотнение	-	-	1	1

Прокладка

Поз.	Описание	LS 65-50-241 LS 65-50-330 LS 100-80-241	LS 100-80-356 LS 125-100-X	LS 150-125-305	LS 150-125-381	LS 200-150-305X
		№ комплекта 96827585	96827587	96827593	96827586	96827595
72a	Прокладка	1	2	2	2	2
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2	2
109b	Прокладка	2	2	2	2	2
113e	Прокладка	2	1	1	1	1

Поз.	Описание	LS 200-150-483	LS 200-150-381 LS 200-150-381B	LS 250-200-305	LS 250-200-381	LS 300-250-305
		№ комплекта 96840076	96827588	96827603	96827609	96827613
66	Кольцевое уплотнение	-	-	-	-	2
72a	Прокладка	1	1	1	1	1
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2	2
109	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2	2
109b	Прокладка	-	2	2	2	2
110	Кольцевое уплотнение	2	-	-	-	-

Поз.	Описание	LS 200-150-508	LS 300-200-489	LS 350-250-498	LS 350-250-630	LS 350-300-508
		№ комплекта 96827599	96827611	96840077	96840078	96840079
66	Кольцевое уплотнение	2	-	-	2	-
72a	Прокладка	1	1	1	1	1
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2	2
109	Кольцевое уплотнение	-	2	2	2	2
109a	Кольцевое уплотнение	-	2	2	2	2
110	Кольцевое уплотнение	-	2	2	-	2
110a	Прокладка	2	-	-	-	-
113e	Прокладка	-	2	2	2	2

Поз.	Описание	LS 300-250-381	LS 400-350-397
		№ комплекта 96827590	96840080
72a	Прокладка	1	1
79	Брызгоотражатель	-	2
109	Кольцевое уплотнение	1	2
109a	Кольцевое уплотнение	-	2
110	Кольцевое уплотнение	2	2
113e	Прокладка	2	2
113f	Манжетное уплотнение	-	2
113g	Манжетное уплотнение	-	1

Оборудование

Поз.	Описание	LS 65-50-241 LS 65-50-330 LS 100-80-241 LS 100-80-241XE	LS 100-80-356	LS 125-100-279 LS 125-100-305	LS 125-100-381	LS 150-125-305 LS 200-150-305C
		№ комплекта 96827660	96827622	96827624	96827626	96827629
26	Штифт		28	28	28	
26b	Цилиндрический штифт	2	2	2	2	2
26c	Винт с головкой под ключ	12	12	10	12	54
26d	Винт с головкой под ключ	8	4	4	4	4
36	Гайка	-	28	28	28	-
114a	Винт с головкой под ключ	8	8	8	8	8

Поз.	Описание	LS 150-125-381 LS 200-150-305A	LS 200-150-381 LS 200-150-381B LS 250-200-305 LS 250-200-381 LS 300-250-305	LS 200-150-483 LS 200-150-483XE	LS 200-150-508	LS 300-200-489 LS 350-300-508
		№ комплекта 96827632	96827636	96827640	96827644	96827649
26b	Цилиндрический штифт	2	2	2	2	2
26c	Винт с головкой под ключ	50	56	60	26	60
26d	Винт с головкой под ключ	4	4	4	4	4
58a	Винт с головкой под ключ	-	-	8	4	8
114	Винт	-	-	-	-	24
114a	Винт с головкой под ключ	8	4	8	8	8
114b	Винт с головкой под ключ	-	4	16	12	12

Поз.	Описание	LS 300-250-381	LS 350-250-498	LS 350-250-630	LS 400-350-397
		№ комплекта 96827651	96840082	96840083	96840085
26b	Цилиндрический штифт	2	2	2	2
26c	Винт с головкой под ключ	34	36	32	30
26d	Винт с головкой под ключ	-	4	4	4
58a	Винт с головкой под ключ	8	8	8	8
114	Винт с головкой под ключ	24	28	28	24
114a	Винт с головкой под ключ	8	8	12	8

Рабочее колесо

Комплект состоит из рабочего колеса (поз. 49) и шпонки (поз. 11 и 11а).

Описание	№ комплекта			
	Кремнистая бронза (B21)	Никель-алюминий-бронза (B22)	AISI-304 (H304)	AISI-316 (H316)
LS 65-50-241	96827641	96903628	96903630	96903631
LS 65-50-330	96827639	96903632	96903633	96903634
LS 100-80-241	96827663	96903635	96903636	96903637
LS 100-80-241 XE	96827662	96903638	96903639	96903640
LS 100-80-356	96827666	96903641	96903642	96903643
LS 100-80-356 B	97735873	97931497	97932509	97932511
LS 125-100-279	96827668	96903644	96903645	96903647
LS 125-100-305	96827670	96903648	96903649	96903650
LS 125-100-381	96827669	96903651	96903652	96903653
LS 125-100-388	97735854	97735940	-	-
LS 150-125-305	96827667	96903654	96903655	96903656
LS 150-125-381	96827665	96903657	96903658	96903659
LS 200-150-305A	96827664	96903660	96903661	96903662
LS 200-150-305C	96827661	96903663	96903664	96903665
LS 200-150-381	96827659	96903667	96903668	96903669
LS 200-150-381B	97937562	97937563	97937564	97937565
LS 200-150-483	96840089	96903670	96903671	96903682
LS 200-150-483 X6	96843910	96903683	96903684	96903687
LS 200-150-508	96827655	96903688	96903689	96903690
LS 250-200-305	96827653	96903691	96903692	96903693
LS 250-200-381	96827652	96903694	96903695	96903696
LS 300-200-489	96827650	96903697	96903698	96903699
LS 300-250-305	97735871	97931510	97948029	97932522
LS 300-250-305B	97735871	97931510	97948029	97932522
LS 300-250-381	96827646	96903703	96903704	96903705
LS 350-250-498	96840090	96903706	96903707	96903708
LS 350-250-630	96840091	96903709	96903710	96903712
LS 350-300-508	96840102	96903713	96903714	96903715
LS 400-350-397	96840103	96903716	96903717	96903718

Вал с втулкой

Комплект состоит из вала (поз. 51) и шпонки (поз. 11 и 11а).

Описание	№ комплекта	
	По часовой стрелке	Против часовой стрелки
LS 65-50-241	99393281	99393281
LS 65-50-330	99393281	99393281
LS 100-80-241	99393281	99393281
LS 100-80-356	99393282	99393283
LS 125-100-279	99393282	99393283
LS 125-100-305	99393282	99393283
LS 150-125-305	99393284	99393285
LS 150-125-381	99393286	99393287
LS 200-150-305	99393286	99393287
LS 200-150-381	99393288	99393289
LS 200-150-483	99393290	99393291
LS 200-150-508	99393292	99393293
LS 250-200-305	99393288	99393289
LS 250-200-381	99393294	99393295
LS 300-200-489	97527402	99393297
LS 300-250-305	99393298	99393299
LS 300-250-381	99393300	99393301
LS 350-250-498	99393302	99393303
LS 350-250-630	99393304	99393305
LS 350-300-508	99393306	99393308
LS 400-350-397	97527402	99393297
LS 100-80-241 XE	99393309	99393310
LS 200-150-483 X6	99393311	99393312
LS 125-100-388	99393282	99393283

Сальник

Поз.	Описание	LS 65	LS 100-80-241 XE	LS 100-80-356	LS 200-150-381	LS 200-150-483 X6
		LS 100-80-241		LS 125	LS 200-150-483	
				LS 150	LS 250	
				LS 200-150-305	LS 300-250-305	
	№ комплекта	96920260	96920261	96920262	96920263	96920264
107	Уплотнительное кольцо	10	12	10	10	10
108	Фонарное кольцо	2	2	2	2	2
-	Упорное кольцо	2	-	2	2	2

Поз.	Описание	LS 200-150-508	LS 300-200-489	LS 300-250-381	LS 350-250-498
			LS 350-300-508		LS 350-250-630
	№ комплекта	96920265	96920266	96920267	96920268
107	Уплотнительное кольцо	8	10	10	10
108	Фонарное кольцо	2	2	2	2
-	Упорное кольцо	2	2	2	2

Прижимная втулка сальника

Поз.	Описание	LS 65	LS 100-80-241 XE	LS 100-80-356	LS 200-150-381	LS 200-150-483 X6
		LS 100-80-241		LS 125	LS 200-150-483	
				LS 150	LS 250-200-305	
				LS 200-150-305	LS 250-200-381	
					LS 300-250-305	
	№ комплекта	96920269	96920270	96920271	96920272	96920273
106	Прижимная втулка сальника	2	2	2	2	2
115	Штифт	4	4	4	4	4
115a	Гайка	4	4	4	4	4

Поз.	Описание	LS 300-200-489 LS 350-300-508 LS 400-350-397	LS 300-250-381	LS 350-250-498 LS 350-250-630
		№ комплекта	96920274	96920275
106	Прижимная втулка сальника	2	2	2
115	Штифт	4	4	4
115a	Гайка	4	4	4

Втулка вала, бронза (B18)

Поз.	Описание	LS 100-80-241 XE	LS 100-80-356 LS 125 LS 200-150-305A	LS 150 LS 200-150-305C	LS 200-150-381 LS 250-200-305 LS 250-200-381 LS 300-250-305	LS 200-150-483
		№ комплекта	96827634	96827638	96827637	96827635
66	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2	2
67a	Гайка рабочего колеса	1	-	-	1	1
67b	Гайка рабочего колеса	1	-	-	1	1
116	Гильза	2	-	-	2	2
116a	Стопорная втулка	-	1	1	-	-
116b	Стопорная втулка	-	1	1	-	-
116e	Винт	4	-	-	4	4

Поз.	Описание	LS 200-150-483 X6	LS 200-150-508	LS 300-200-489	LS 200-150-483 X6	LS 300-250-381
	№ комплекта	96827631	96827630	96827628	96827631	96827627
66	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2	2
67a	Гайка рабочего колеса	1	1	1	1	1
67b	Гайка рабочего колеса	1	1	1	1	1
116	Гильза	2	2		2	2
116с	Внутренняя втулка	-	-	2	-	-
116d	Гильза вала	-		1	-	-
116е	Винт	4	4	4	4	4

Поз.	Описание	LS 350-250-498	LS 350-250-630	LS 350-300-508	LS 400-350-397
	№ комплекта	96840104	96840105	96840106	96840107
66	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2
67a	Гайка рабочего колеса	1	1	1	1
67b	Гайка рабочего колеса	1	1	1	1
116c	Внутренняя втулка	2	2	2	2
116d	Гильза вала	2	2	2	2
116e	Винт	4	4	4	4

Втулка вала, AISI 303 (H303)

Поз.	Описание	LS 100-80-241 XE	LS 100-80-356 LS 125 LS 200-150-305A	LS 150 LS 200-150-305C	LS 200-150-381 LS 250-200-305 LS 250-200-381 LS 300-250-305	LS 200-150-483
		№ комплекта 96903963	96903964	96903965	96903966	96903971
66	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2	2
67a	Гайка рабочего колеса	1	-	-	1	1
67b	Гайка рабочего колеса	1	-	-	1	1
116	Гильза	2	-	-	2	2
116a	Стопорная втулка	-	1	1	-	-
116b	Стопорная втулка	-	1	1	-	-
116e	Винт	4	-	-	4	4

Поз.	Описание	LS 200-150-483 X6	LS 200-150-508	LS 300-200-489	LS 200-150-483 X6	LS 300-250-381
		№ комплекта 96903982	96903969	96903985	96903982	96903967
66	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2	2
67a	Гайка рабочего колеса	1	1	1	1	1
67b	Гайка рабочего колеса	1	1	1	1	1
116	Гильза	2	2	-	2	2
116c	Внутренняя втулка	-	-	2	-	-
116d	Гильза вала	-	-	1	-	-
116e	Винт	4	4	4	4	4

Поз.	Описание	LS 350-250-498	LS 350-250-630	LS 350-300-508	LS 400-350-397
		№ комплекта 96903983	96903970	96903984	96903986
66	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2
67a	Гайка рабочего колеса	1	1	1	1
67b	Гайка рабочего колеса	1	1	1	1
116c	Гильза	2	2	2	2
116d	Гильза вала	2	2	2	2
116e	Винт	4	4	4	4

Уплотнение вала (BBVP)

Поз.	Описание	LS 65, LS 100-80-241		LS 100-80-241 XE		LS 100-80-356 LS 125		LS 150-125-305	
		PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10
	№ комплекта	96840108	96902648	96840109	96902657	96840110	96902669	96840111	96902682
53	Модель	1	1	1	1	1	1	1	1
54	Модель	1	1	1	1	1	1	1	1
66	Кольцевое уплотнение	-	-	2	-	2	2	-	-
72a	Прокладка	1	1	1	1	1	1	1	1
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2	2	2	2	2
105	Уплотнение вала	2	2	2	2	2	2	2	2
109b	Прокладка	2	2	2	2	-	-	2	2
113e	Прокладка	2	2	2	2	2	2	2	2

Поз.	Описание	LS 150-125-381		LS 200-150-305		LS 200-150-381 LS 200-150-483		LS 200-150-483 X6 LS 200-150-508	
		PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10
	№ комплекта	96840112	96902688	96840113	96902694	96840114	96902698	96840115	96902701
53	Модель	1	1	1	1	1	1	1	1
54	Модель	1	1	1	1	1	1	1	1
66	Кольцевое уплотнение	-	-	2	2	-	-	2	2
72a	Прокладка	1	1	1	1	1	1	1	1
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2	2	2	2	2
105	Уплотнение вала	2	2	2	2	2	2	2	2
109	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2	2	2	-	-
109b	Прокладка	-	-	-	-	2	2	2	2
110	Кольцевое уплотнение	-	-	-	-	-	-	2	-
110a	Прокладка	-	-	-	-	-	-	2	2
113e	Прокладка	2	2	2	2	-	-	-	-
113f	Манжетное уплотнение	-	-	-	-	-	-	2	2

Поз.	Описание	LS 250-200-305		LS 250-200-381	
		PN16	PN10	PN16	PN10
	№ комплекта	96840116	96902708	96840117	96902714
53	Модель	1	1	1	1
54	Модель	1	1	1	1
72a	Прокладка	1	1	1	1
79	Брызгоотражатель	2	2	2	-
105	Уплотнение вала	2	2	2	2
109	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2
109b	Прокладка	2	2	2	2

Поз.	Описание	LS 300-200-489		LS 300-250-305		LS 300-250-381		LS 350-250-498	
		PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10
	№ комплекта	96840118	96840118	96840119	96902723	96840120	96902736	96840121	96840121
53	Модель	1	1	1	1	1	1	1	1
54	Модель	1	1	1	1	1	1	1	1
72a	Прокладка	1	1	1	1	1	1	1	1
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2	2	2	2	2
105	Уплотнение вала	2	2	2	2	2	2	2	2
109	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2	2	2	2	2
109a	Кольцевое уплотнение	2	2	-	-	-	-	2	-
109b	Прокладка	-	-	2	2	-	-	-	-
110	Кольцевое уплотнение	2	2	-	-	2	2	2	2
113e	Прокладка	2	2	-	-	2	2	2	2
113f	Манжетное уплотнение	2	2	-	-	-	-	2	2
113g	Манжетное уплотнение	1	1	-	-	-	-	2	2

Поз.	Описание	LS 350-250-630		LS 350-300-508		LS 400-350-397	
		BBVP	BBVP	BBVP	BBVP	BBVP	BBVP
		PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10
	№ комплекта	96843907	96843907	96843908	96843908	96840122	96840122
53	Модель	1	1	1	1	1	1
54	Модель	1	1	1	1	1	1
72a	Прокладка	1	1	1	1	1	1
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2	2	2
105	Уплотнение вала	2	2	2	2	2	2
109	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2	2	2
109a	Кольцевое уплотнение	2	-	2	2	2	2
110	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2	2	2
113e	Прокладка	2	2	2	2	2	2
113f	Манжетное уплотнение	2	2	2	2	2	2
113g	Манжетное уплотнение	2	2	2	2	2	2

Уплотнение вала (BBQV)

Поз.	Описание	LS 65, LS 100-80-241		LS 100-80-241 XE		LS 100-80-356 LS 125		LS 150-125-305	
		PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10
	№ комплекта	96902647	96902650	96902654	96902662	96902664	96902670	96902671	96902683
53	Модель	1	1	1	1	1	1	1	1
54	Модель	1	1	1	1	1	1	1	1
66	Кольцевое уплотнение	-	-	-	-	2	2	-	-
72a	Прокладка	1	1	1	1	1	1	1	1
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2	2	2	2	2
105	Уплотнение вала	2	2	2	2	2	2	2	2
109	Кольцевое уплотнение	-	-	-	-	2	2	2	2
109b	Прокладка	2	2	2	2	-	-	-	-
113e	Прокладка	2	2	2	2	2	2	2	2

Поз.	Описание	LS 150-125-381		LS 200-150-305		LS 200-150-381 LS 200-150-483		LS 200-150-483 X6 LS 200-150-508	
		PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10
	№ комплекта	96902684	96902691	96902693	96902695	96902696	96902699	96902700	96902702
53	Модель	1	1	1	1	1	1	1	1
54	Модель	1	1	1	1	1	1	1	1
66	Кольцевое уплотнение	-	-	2	2	-	-	2	2
72a	Прокладка	1	1	1	1	1	1	1	1
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2	2	2	2	2
105	Уплотнение вала	2	2	2	2	2	2	2	2
109	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2	2	2	-	-
109b	Прокладка	-	-	-	-	2	2	2	2
110a	Прокладка	-	-	-	-	-	-	2	2
113e	Прокладка	2	2	2	2	-	-	-	-
113f	Манжетное уплотнение	-	-	-	-	-	-	2	2

Поз.	Описание	LS 250-200-305		LS 250-200-381	
		PN16	PN10	PN16	PN10
	№ комплекта	96902705	96902709	96902713	96902715
53	Модель	1	1	1	1
54	Модель	1	1	1	1
72a	Прокладка	1	1	1	1
79	Брызгоотражатель	2	2	-	-
105	Уплотнение вала	2	2	2	2
109	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2
109b	Прокладка	2	2	2	2

Поз.	Описание	LS 300-200-489		LS 300-250-305		LS 300-250-381		LS 350-250-498	
		PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10
	№ комплекта	96902717	96902717	96902719	96902729	96902732	96902738	96902743	96902743
53	Модель	1	1	1	1	1	1	1	1
54	Модель	1	1	1	1	1	1	1	1
72a	Прокладка	1	1	1	1	1	1	1	1
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2	2	2	2	2
105	Уплотнение вала	2	2	2	2	2	2	2	2
109	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2	2	2	2	2
109a	Кольцевое уплотнение	2	2	-	-	-	-	-	-
109b	Прокладка	-	-	2	2	-	-	-	-
110	Кольцевое уплотнение	2	2	-	-	2	2	2	2
113e	Прокладка	2	2	-	-	2	2	2	2
113f	Манжетное уплотнение	2	2	-	-	-	-	2	2
113g	Манжетное уплотнение	1	1	-	-	-	-	2	2

Поз.	Описание	LS 350-250-630		LS 350-300-508		LS 400-350-397	
		PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10
	№ комплекта	96902744	96902744	96902747	96902747	96902757	96902757
53	Модель	1	1	1	1	1	1
54	Модель	1	1	1	1	1	1
72a	Прокладка	1	1	1	1	1	1
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2	2	2
105	Уплотнение вала	2	2	2	2	2	2
109	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2	2	2
109a	Кольцевое уплотнение	-	-	2	2	2	2
110	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2	2	2
113e	Прокладка	2	2	2	2	2	2
113f	Манжетное уплотнение	2	2	2	2	2	2
113g	Манжетное уплотнение	2	2	2	2	2	2

Кольцо щелевого уплотнения, бронза (B18)

Поз.	Описание	LS 65-50-241 LS 65-50-241 331	LS 100-80-241 LS 100-80-241 XE	LS 100-80-356B	LS 100-80-356 LS 125-100-279 LS 125-100-381	LS 125-100-388
		№ комплекта 96827589	96827617	97735851	96827614	97735910
24	Цилиндрический штифт	2	2	2	2	2
45b/c	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2	2	2
65	Упорное кольцо	2	2	-	2	-

Поз.	Описание	LS 125-100-305	LS 150-125-305 LS 150-125-381	LS 200-150-305A	LS 200-150-305C
		№ комплекта 96827612	96827610	96827608	96827607
24	Цилиндрический штифт	2	2	2	2
45b/c	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2	2
65	Упорное кольцо	2	-	2	-

Поз.	Описание	LS 200-150-381	LS 200-150-483 LS 200-150-483 X6	LS 200-150-508	LS 250-200-305
		№ комплекта 96827606	96840041	96827604	96827602
24	Цилиндрический штифт	2	2	2	2
45a/b/c	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2	2
65	Упорное кольцо	-	2	-	-

Поз.	Описание	LS 300-200-489	LS 350-250-498	LS 350-250-630	LS 350-300-508
		№ комплекта 96827600	96840072	96840073	96840074
24	Цилиндрический штифт	2	2	-	-
45a/b/c	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2	2
65	Упорное кольцо	-	-	2	2

Поз.	Описание	LS 400-350-397	LS 250-200-381	LS 300-250-305	LS 300-250-305B	LS 300-250-381
		№ комплекта 96840075	96827601	96827598	97932523	96827596
24	Цилиндрический штифт	-	2	2	2	2
45a/b/c	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2	2	2
65	Упорное кольцо	-	-	-	-	-

Кольцо щелевого уплотнения, нержавеющая сталь (N5)

Поз.	Описание	LS 65-50-241 LS 65-50-241 331	LS 100-80-241 LS 100-80-241 XE	LS 100-80-356B	LS 100-80-356 LS 125-100-279 LS 125-100-381	LS 125-100-388
		№ комплекта 96927584	96927585	97933098	96927586	97735921
24	Цилиндрический штифт	2	2	2	2	2
45b/c	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2	2	2
65	Упорное кольцо	2	2	-	2	-


Поз.	Описание	LS 125-100-305	LS 150-125-305 LS 150-125-381	LS 200-150-305A	LS 200-150-305C
		№ комплекта 96927587	96927588	96927589	96927590
24	Цилиндрический штифт	2	2	2	2
45b/c	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2	2
65	Упорное кольцо	2	-	2	-

Поз.	Описание	LS 200-150-381	LS 200-150-483 LS 200-150-483 X6	LS 200-150-508	LS 250-200-305
		№ комплекта 96927591	96927602	96927603	96927604
24	Цилиндрический штифт	2	2	2	2
45a/b/c	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2	2
65	Упорное кольцо	-	2	-	-


Поз.	Описание	LS 300-200-489	LS 350-250-498	LS 350-250-630	LS 350-300-508
		№ комплекта 96927606	96927609	96927610	96927611
24	Цилиндрический штифт	2	2	-	-
45a/b/c	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2	2
65	Упорное кольцо	-	-	2	2

Поз.	Описание	LS 400-350-397	LS 250-200-381	LS 300-250-305	LS 300-250-305BB	LS 300-250-381
		№ комплекта 96927612	96927605	96927607	97948031	96927608
24	Цилиндрический штифт	-	2	2	2	2
45a/b/c	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2	2	2
65	Упорное кольцо	-	-	-	-	-

Муфта



TM04 4767 1909



TM07 4153 1319

Стандартная муфта Grundfos

Муфта в сборе

Материал

Болты

89o: 1 х охватываемая часть
 89p: 1 х охватываемая часть
 89d: 1 комплект болтов/резиновых деталей
 89a: 1 х винт с шестигранной головкой
 89b: 1 х винт с шестигранной головкой
 11a: 1 х шпонка

89d: 1 комплект болтов
 89f: 1 комплект шайб
 89q: 1 комплект шайб
 89g: 1 комплект стопорных шайб
 89e: 1 комплект гаек
 89: 1 комплект резиновых деталей

Решётчатая муфта

Муфта в сборе

89o: 1 х муфта соединения ступицы и насоса
 89p: 1 х муфта соединения ступицы и двигателя
 11a: 1 х шпонка

Тип насоса	Электродвигатель	Кол-во полюсов	Мощность [кВт]	Типоразмер	Диаметр вала [мм]		Тип муфты	Стандартная муфта Grundfos, центрирующая втулка			Решётчатая муфта	
					Насос	Электродвигатель		№ комплекта	Материал	Болты	Муфта в сборе	Сборочный комплект
LS 65-50-241	MG	2	11	160MB	25,4	42	D180	99390275	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-241	MG	2	15	160MD	25,4	42	D180	99390275	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-241	MG	2	18,5	160LB	25,4	42	D180	99390275	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-241	MG	2	22	180MB	25,4	48	D200	99390276	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-241	Siemens	2	30	200L	25,4	55	D200	99390277	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-241	Siemens	2	37	200L	25,4	55	D200	99390277	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-241	Siemens	2	45	225M	25,4	55	D200	99390277	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	2	11	160M	25,4	42	D180	99390275	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	2	15	160M	25,4	42	D180	99390275	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	2	18,5	160L	25,4	42	D180	99390275	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	2	22	180M	25,4	48	D200	99390276	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	2	30	200L	25,4	55	D200	99390277	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	2	37	200L	25,4	55	D200	99390277	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	2	45	225MA	25,4	55	D200	99390277	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	2	55	250MA	25,4	60	D200	99390278	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	2	75	280SA	25,4	65	D200	99596717	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-241	MG	4	1,5	90LC	25,4	24	D125	99390271	96789247	96809939	-	-
LS 65-50-241	MG	4	2,2	100LB	25,4	28	D140	99390272	96789247	96809940	-	-
LS 65-50-241	MG	4	3	100LC	25,4	28	D140	99390272	96789247	96809940	-	-
LS 65-50-241	MG	4	4	112MC	25,4	28	D140	99390272	96789247	96809940	-	-
LS 65-50-241	MG	4	5,5	132SB	25,4	38	D160	99390274	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	4	1,5	90L	25,4	24	D125	99390271	96789247	96809939	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	4	11	160M	25,4	42	D180	99390275	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	4	2,2	100L	25,4	28	D140	99390272	96789247	96809940	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	4	3	100L	25,4	28	D140	99390272	96789247	96809940	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	4	4	112M	25,4	28	D140	99390272	96789247	96809940	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	4	5,5	132S	25,4	38	D160	99390274	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	4	7,5	132M	25,4	38	D160	99390274	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-330	MG	4	11	160MA	25,4	42	D180	99390275	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-330	MG	4	15	160LB	25,4	42	D180	99390275	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-330	MG	4	4	112MC	25,4	28	D140	99390272	96789247	96809940	-	-
LS 65-50-330	MG	4	5,5	132SB	25,4	38	D160	99390274	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-330	MG	4	7,5	132MB	25,4	38	D160	99390274	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-330	MMG-G	4	11	160M	25,4	42	D180	99390275	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-330	MMG-G	4	15	160L	25,4	42	D180	99390275	96789247	96809941	-	-

Тип насоса	Электродвигатель	Кол-во полюсов	Мощность [кВт]	Типоразмер	Диаметр вала [мм]		Тип муфты	Стандартная муфта Grundfos, центрирующая втулка			Решётчатая муфта	
					Насос	Электродвигатель		№ комплекта	Материал	Болты	Муфта в сборе	Сборочный комплект
LS 65-50-330	MMG-G	4	18,5	180M	25,4	48	D200	99390276	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-330	MMG-G	4	22	180L	25,4	48	D200	99390276	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-330	MMG-G	4	4	112M	25,4	28	D140	99390272	96789247	96809940	-	-
LS 65-50-330	MMG-G	4	5,5	132S	25,4	38	D160	99390274	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-330	MMG-G	4	7,5	132M	25,4	38	D160	99390274	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MG	2	15	160MD	25,4	42	D180	99390275	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MG	2	18,5	160LB	25,4	42	D180	99390275	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MG	2	22	180MB	25,4	48	D200	99390276	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	Siemens	2	30	200L	25,4	55	D200	99390277	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	Siemens	2	37	200L	25,4	55	D200	99390277	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	Siemens	2	45	225M	30,16	55	D200	99409898	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	Siemens	2	55	250M	30,16	60	D200	99596693	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	Siemens	2	75	280S	30,16	65	D200	99596687	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	MG	2	15	160MD	25,4	42	D180	99390275	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	110	315SA	30,16	65	D200	99596687	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	15	160M	25,4	42	D180	99390275	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	18,5	160L	25,4	42	D180	99390275	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	22	180M	25,4	48	D200	99390276	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	30	200L	25,4	55	D200	99390277	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	37	200L	25,4	55	D200	99390277	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	45	225MA	25,4	55	D200	99390277	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	45	225MA	30,16	55	D200	99409898	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	55	250MA	30,16	60	D200	99596693	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	75	280SA	30,16	65	D200	99596687	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	90	280MA	30,16	65	D200	99596687	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	MG	4	2,2	100LB	25,4	28	D140	99390272	96789247	96809940	-	-
LS 100-80-241	MG	4	3	100LC	25,4	28	D140	99390272	96789247	96809940	-	-
LS 100-80-241	MG	4	4	112MC	25,4	28	D140	99390272	96789247	96809940	-	-
LS 100-80-241	MG	4	5,5	132SB	25,4	38	D160	99390274	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MG	4	7,5	132MB	25,4	38	D160	99390274	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	4	11	160M	25,4	42	D180	99390275	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	4	15	160L	25,4	42	D180	99390275	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	4	2,2	100L	25,4	28	D140	99390272	96789247	96809940	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	4	3	100L	25,4	28	D140	99390272	96789247	96809940	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	4	4	112M	25,4	28	D140	99390272	96789247	96809940	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	4	5,5	132S	25,4	38	D160	99390274	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	4	7,5	132M	25,4	38	D160	99390274	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-356	MG	4	11	160MA	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-356	MG	4	15	160LB	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-356	Siemens	4	18,5	180M	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-356	Siemens	4	22	180L	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-356	Siemens	4	30	200L	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-356	MG	4	7,5	132MB	38,1	38	D160	99390280	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-356	MMG-G	4	11	160M	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-356	MMG-G	4	15	160L	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-356	MMG-G	4	18,5	180M	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-356	MMG-G	4	22	180L	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-356	MMG-G	4	30	200L	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-356	MMG-G	4	37	225S	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-356	MMG-G	4	45	225M	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-356	MMG-G	4	7,5	132M	38,1	38	D160	99390280	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MG	2	18,5	160LB	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MG	2	22	180MB	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	Siemens	2	30	200L	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	Siemens	2	37	200L	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	Siemens	2	45	225M	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	Siemens	2	55	250M	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	Siemens	2	75	280S	38,1	65	D224	99390285	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	2	110	315SA	38,1	65	D224	99390285	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	2	18,5	160L	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	2	22	180M	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	2	30	200L	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	2	37	200L	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	2	45	225MA	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	2	55	250MA	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	2	75	280SA	38,1	65	D224	99390285	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	2	90	280MA	38,1	65	D224	99390285	96789269	96809942	-	-

Тип насоса	Электродвигатель	Кол-во полюсов	Мощность [кВт]	Типоразмер	Диаметр вала [мм]		Тип муфты	Стандартная муфта Grundfos, центрирующая втулка			Решётчатая муфта	
					Насос	Электродвигатель		№ комплекта	Материал	Болты	Муфта в сборе	Сборочный комплект
LS 125-100-279	MG	4	11	160MA	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MG	4	15	160LB	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MG	4	2,2	100LB	38,1	28	D160	99390279	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MG	4	3	100LC	38,1	28	D160	99390279	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MG	4	4	112MC	38,1	28	D160	99390279	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MG	4	5,5	132SB	38,1	38	D160	99390280	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MG	4	7,5	132MB	38,1	38	D160	99390280	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	4	11	160M	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	4	15	160L	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	4	18,5	180M	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	4	2,2	100L	38,1	28	D160	99390279	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	4	22	180L	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	4	3	100L	38,1	28	D160	99390279	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	4	4	112M	38,1	28	D160	99390279	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	4	5,5	132S	38,1	38	D160	99390280	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	4	7,5	132M	38,1	38	D160	99390280	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-305	Siemens	2	30	200L	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	Siemens	2	37	200L	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	Siemens	2	45	225M	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	Siemens	2	55	250M	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	Siemens	2	75	280S	38,1	65	D224	99390285	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	Siemens	2	90	280M	38,1	65	D224	99390285	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	2	110	315SA	38,1	65	D224	99390285	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	2	30	200L	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	2	37	200L	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	2	45	225MA	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	2	55	250MA	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	2	75	280SA	38,1	65	D224	99390285	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	2	90	280MA	38,1	65	D224	99390285	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MG	4	11	160MA	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-305	MG	4	15	160LB	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-305	Siemens	4	18,5	180M	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	Siemens	4	22	180L	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MG	4	4	112MC	38,1	28	D160	99390279	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-305	MG	4	5,5	132SB	38,1	38	D160	99390280	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-305	MG	4	7,5	132MB	38,1	38	D160	99390280	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	4	11	160M	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	4	15	160L	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	4	18,5	180M	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	4	22	180L	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	4	30	200L	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	4	37	225S	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	4	4	112M	38,1	28	D160	99390279	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	4	45	225M	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	4	5,5	132S	38,1	38	D160	99390280	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	4	7,5	132M	38,1	38	D160	99390280	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-388	MG	4	11	160MA	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-388	MG	4	15	160LB	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-388	Siemens	4	18,5	180M	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-388	Siemens	4	22	180L	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-388	Siemens	4	30	200L	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-388	Siemens	4	37	225S	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-388	Siemens	4	45	225M	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-388	Siemens	4	55	250M	38,1	65	D224	99390285	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-388	Siemens	4	75	280S	38,1	75	D250	99390286	96789274	96809943	-	-
LS 125-100-388	MMG-G	4	11	160M	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-388	MMG-G	4	110	315S	38,1	80	D250	99390288	96789274	96809943	-	-
LS 125-100-388	MMG-G	4	15	160L	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-388	MMG-G	4	18,5	180M	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-388	MMG-G	4	22	180L	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-388	MMG-G	4	30	200L	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-388	MMG-G	4	37	225S	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-388	MMG-G	4	45	225M	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-388	MMG-G	4	55	250M	38,1	65	D224	99390285	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-388	MMG-G	4	75	280S	38,1	75	D250	99390286	96789274	96809943	-	-
LS 125-100-388	MMG-G	4	90	280M	38,1	75	D250	99390286	96789274	96809943	-	-
LS 150-125-305	MG	4	11	160MA	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-

Тип насоса	Электродвигатель	Кол-во полюсов	Мощность [кВт]	Типоразмер	Диаметр вала [мм]		Тип муфты	Стандартная муфта Grundfos, центрирующая втулка			Решётчатая муфта	
					Насос	Электродвигатель		№ комплекта	Материал	Болты	Муфта в сборе	Сборочный комплект
LS 150-125-305	MG	4	15	160LB	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 150-125-305	Siemens	4	18,5	180M	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-305	Siemens	4	22	180L	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-305	Siemens	4	30	200L	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-305	Siemens	4	37	225S	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-305	MG	4	5,5	132SB	38,1	38	D160	99390280	96789247	96809941	-	-
LS 150-125-305	MG	4	7,5	132MB	38,1	38	D160	99390280	96789247	96809941	-	-
LS 150-125-305	MMG-G	4	11	160M	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 150-125-305	MMG-G	4	15	160L	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 150-125-305	MMG-G	4	18,5	180M	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-305	MMG-G	4	22	180L	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-305	MMG-G	4	30	200L	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-305	MMG-G	4	37	225S	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-305	MMG-G	4	45	225M	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-305	MMG-G	4	5,5	132S	38,1	38	D160	99390280	96789247	96809941	-	-
LS 150-125-305	MMG-G	4	55	250M	38,1	65	D224	99390285	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-305	MMG-G	4	7,5	132M	38,1	38	D160	99390280	96789247	96809941	-	-
LS 150-125-381	MG	4	15	160LB	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 150-125-381	Siemens	4	18,5	180M	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	Siemens	4	22	180L	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	Siemens	4	30	200L	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	Siemens	4	37	225S	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	Siemens	4	45	225M	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	Siemens	4	55	250M	38,1	65	D224	99390285	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	Siemens	4	75	280S	38,1	75	D250	99390286	96789274	96809943	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	110	315S	38,1	80	D250	99390288	96789274	96809943	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	132	315M	38,1	80	D250	99390288	96789274	96809943	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	15	160L	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	18,5	180M	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	22	180L	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	30	200L	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	37	225S	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	45	225M	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	55	250M	38,1	65	D224	99390285	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	75	280S	38,1	75	D250	99390286	96789274	96809943	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	90	280M	38,1	75	D250	99390286	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-305	Siemens	4	45	225M	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	MG	4	11	160MA	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 200-150-305	MG	4	15	160LB	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 200-150-305	Siemens	4	18,5	180M	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	Siemens	4	22	180L	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	Siemens	4	30	200L	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	Siemens	4	37	225S	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	MMG-G	4	45	225M	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	MMG-G	4	55	250M	38,1	65	D224	99390285	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	MMG-G	4	75	280S	38,1	75	D250	99390286	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-305	MMG-G	4	11	160M	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 200-150-305	MMG-G	4	15	160L	38,1	42	D180	99390282	96789247	96809941	-	-
LS 200-150-305	MMG-G	4	18,5	180M	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	MMG-G	4	22	180L	38,1	48	D200	99390281	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	MMG-G	4	30	200L	38,1	55	D200	99390283	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	MMG-G	4	37	225S	38,1	60	D224	99390284	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	Siemens	4	110	315S	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-381	Siemens	4	18,5	180M	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	Siemens	4	22	180L	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	Siemens	4	30	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	Siemens	4	37	225S	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	Siemens	4	45	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	Siemens	4	55	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	Siemens	4	75	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-381	Siemens	4	90	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	110	315S	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	132	315M	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	160	315L	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	18,5	180M	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	200	315L	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	22	180L	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-

Тип насоса	Электродвигатель	Кол-во полюсов	Мощность [кВт]	Типоразмер	Диаметр вала [мм]		Тип муфты	Стандартная муфта Grundfos, центрирующая втулка			Решётчатая муфта	
					Насос	Электродвигатель		№ комплекта	Материал	Болты	Муфта в сборе	Сборочный комплект
LS 200-150-381	MMG-G	4	30	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	37	225S	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	45	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	55	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	75	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	90	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	Siemens	4	110	315S	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	Siemens	4	132	315M	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	Siemens	4	160	315L	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	Siemens	4	55	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	Siemens	4	75	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	Siemens	4	90	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	4	110	315S	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	4	110	315S	50,8	80	D250	99596703	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	4	132	315M	50,8	80	D250	99596703	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	4	160	315L	50,8	80	D250	99596703	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	4	200	315L	50,8	80	D250	99596703	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	4	250	315M	50,8	100	D250	99596704	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	4	55	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	4	75	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	4	90	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	Siemens	6	15	180L	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	Siemens	6	18,5	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	Siemens	6	22	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	Siemens	6	30	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	Siemens	6	37	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	Siemens	6	45	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	6	15	180L	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	6	18,5	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	6	22	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	6	30	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	6	37	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	6	45	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	6	55	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	6	75	315S	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	Siemens	4	110	315S	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	Siemens	4	132	315M	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	Siemens	4	160	315L	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	Siemens	4	200	315L	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	Siemens	4	250	315L	53,98	85	D250	99390308	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	Siemens	4	55	250M	53,98	65	D224	99390305	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-508	Siemens	4	75	280S	53,98	75	D250	99390306	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	Siemens	4	90	280M	53,98	75	D250	99390306	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	4	110	315S	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	4	132	315M	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	4	160	315L	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	4	200	315L	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	4	250	315M	53,98	100	D250	99596705	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	4	315	355L	53,98	100	GRID 110	-	-	-	99596706	99392619
LS 200-150-508	MMG-G	4	355	355C	53,98	100	GRID 110	-	-	-	99596706	99392619
LS 200-150-508	MMG-G	4	55	250M	53,98	65	D224	99390305	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	4	75	280S	53,98	75	D250	99390306	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	4	90	280M	53,98	75	D250	99390306	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	Siemens	6	18,5	200L	53,98	55	D200	99390317	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-508	Siemens	6	22	200L	53,98	55	D200	99390317	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-508	Siemens	6	30	225M	53,98	60	D224	99390318	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-508	Siemens	6	37	250M	53,98	65	D224	99390305	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-508	Siemens	6	45	280S	53,98	75	D250	99390306	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	Siemens	6	55	280M	53,98	75	D250	99390306	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	Siemens	6	75	315S	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	6	110	315L	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	6	132	315L	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	6	18,5	200L	53,98	55	D200	99390317	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	6	22	200L	53,98	55	D200	99390317	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	6	30	225M	53,98	60	D224	99390318	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	6	37	250M	53,98	65	D224	99390305	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	6	45	280S	53,98	75	D250	99390306	96789274	96809943	-	-


Тип насоса	Электродвигатель	Кол-во полюсов	Мощность [кВт]	Типоразмер	Диаметр вала [мм]		Тип муфты	Стандартная муфта Grundfos, центрирующая втулка			Решётчатая муфта	
					Насос	Электродвигатель		№ комплекта	Материал	Болты	Муфта в сборе	Сборочный комплект
LS 200-150-508	MMG-G	6	55	280M	53,98	75	D250	99390306	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	6	75	315S	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	6	90	315M	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-305	MG	4	15	160LB	44,45	42	D180	99390309	96789247	96809941	-	-
LS 250-200-305	Siemens	4	18,5	180M	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	Siemens	4	22	180L	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	Siemens	4	30	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	Siemens	4	37	225S	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	Siemens	4	45	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	Siemens	4	55	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	MMG-G	4	110	315S	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-305	MMG-G	4	15	160L	44,45	42	D180	99390309	96789247	96809941	-	-
LS 250-200-305	MMG-G	4	18,5	180M	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	MMG-G	4	22	180L	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	MMG-G	4	30	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	MMG-G	4	37	225S	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	MMG-G	4	45	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	MMG-G	4	55	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	MMG-G	4	75	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-305	MMG-G	4	90	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	Siemens	4	110	315S	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	Siemens	4	132	315M	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	Siemens	4	160	315L	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	Siemens	4	30	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	Siemens	4	37	225S	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	Siemens	4	45	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	Siemens	4	55	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	Siemens	4	75	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	Siemens	4	90	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	110	315S	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	132	315M	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	160	315L	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	200	315L	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	250	315M	44,45	100	D250	99596707	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	30	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	37	225S	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	45	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	55	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	75	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	90	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	Siemens	6	11	160L	44,45	42	D180	99390309	96789247	96809941	-	-
LS 250-200-381	Siemens	6	15	180L	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	Siemens	6	18,5	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	Siemens	6	22	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	Siemens	6	30	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	Siemens	6	37	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	Siemens	6	45	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	6	11	160L	44,45	42	D180	99390309	96789247	96809941	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	6	15	180L	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	6	18,5	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	6	22	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	6	30	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	6	37	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	6	45	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	6	55	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	6	75	315S	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	Siemens	4	110	315S	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	Siemens	4	132	315M	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	Siemens	4	160	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	Siemens	4	200	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	Siemens	4	250	315L	63,5	85	D250	99390311	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	Siemens	4	315	315L	63,5	85	GRID 90	-	-	-	99392578	99392618
LS 300-200-489	Siemens	4	355	355M	63,5	95	GRID 90	-	-	-	99392579	99392618
LS 300-200-489	MMG-G	4	110	315S	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	4	132	315M	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	4	160	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	4	200	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-

Тип насоса	Электродвигатель	Кол-во полюсов	Мощность [кВт]	Типоразмер	Диаметр вала [мм]		Тип муфты	Стандартная муфта Grundfos, центрирующая втулка			Решётчатая муфта	
					Насос	Электродвигатель		№ комплекта	Материал	Болты	Муфта в сборе	Сборочный комплект
LS 300-200-489	MMG-G	4	250	315M	63,5	100	D250	99596708	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	4	315	355L	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 300-200-489	MMG-G	4	355	355C	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 300-200-489	Siemens	6	110	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	Siemens	6	37	250M	63,5	65	D224	99390319	96789269	96809942	-	-
LS 300-200-489	Siemens	6	45	280S	63,5	75	D250	99390320	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	Siemens	6	55	280M	63,5	75	D250	99390320	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	Siemens	6	75	315S	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	Siemens	6	90	315M	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	6	110	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	6	132	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	6	160	355M	63,5	100	D250	99596708	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	6	200	355M	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 300-200-489	MMG-G	6	37	250M	63,5	65	D224	99390319	96789269	96809942	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	6	45	280S	63,5	75	D250	99390320	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	6	55	280M	63,5	75	D250	99390320	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	6	75	315S	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	6	90	315M	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	6	185	355M	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 300-250-305	Siemens	4	30	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	Siemens	4	37	225S	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	Siemens	4	45	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	Siemens	4	55	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	Siemens	4	75	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-305	Siemens	4	90	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	4	110	315S	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	4	132	315M	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	4	160	315L	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	4	30	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	4	37	225S	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	4	45	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	4	55	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	4	75	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	4	90	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-305	Siemens	6	11	160L	44,45	42	D180	99390309	96789247	96809941	-	-
LS 300-250-305	Siemens	6	15	180L	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	Siemens	6	18,5	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	Siemens	6	22	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	Siemens	6	30	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	6	11	160L	44,45	42	D180	99390309	96789247	96809941	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	6	15	180L	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	6	18,5	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	6	22	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	6	30	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	6	37	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	6	45	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	Siemens	4	110	315S	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	Siemens	4	132	315M	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	Siemens	4	160	315L	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	Siemens	4	200	315L	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	Siemens	4	55	250M	57,15	65	D224	99390312	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-381	Siemens	4	75	280S	57,15	75	D250	99390313	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	Siemens	4	90	280M	57,15	75	D250	99390313	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	4	110	315S	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	4	132	315M	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	4	160	315L	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	4	200	315L	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	4	250	315M	57,15	100	D250	99596710	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	4	315	355L	57,15	100	GRID 110	-	-	-	99596711	99392619
LS 300-250-381	MMG-G	4	55	250M	57,15	65	D224	99390312	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	4	75	280S	57,15	75	D250	99390313	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	4	90	280M	57,15	75	D250	99390313	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	Siemens	6	18,5	200L	57,15	55	D200	99390321	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-381	Siemens	6	22	200L	57,15	55	D200	99390321	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-381	Siemens	6	30	225M	57,15	60	D224	99390322	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-381	Siemens	6	37	250M	57,15	65	D224	99390312	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-381	Siemens	6	45	280S	57,15	75	D250	99390313	96789274	96809943	-	-


Тип насоса	Электродвигатель	Кол-во полюсов	Мощность [кВт]	Типоразмер	Диаметр вала [мм]		Тип муфты	Стандартная муфта Grundfos, центрирующая втулка			Решётчатая муфта	
					Насос	Электродвигатель		№ комплекта	Материал	Болты	Муфта в сборе	Сборочный комплект
LS 300-250-381	Siemens	6	55	280M	57,15	75	D250	99390313	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	6	18,5	200L	57,15	55	D200	99390321	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	6	22	200L	57,15	55	D200	99390321	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	6	30	225M	57,15	60	D224	99390322	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	6	37	250M	57,15	65	D224	99390312	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	6	45	280S	57,15	75	D250	99390313	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	6	55	280M	57,15	75	D250	99390313	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	6	75	315S	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	6	90	315M	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	6	110	315L	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	Siemens	4	160	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	Siemens	4	200	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	Siemens	4	250	315L	79,38	85	D250	99390316	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	Siemens	4	315	315L	79,38	85	GRID 90	-	-	-	99392591	99392618
LS 350-250-498	Siemens	4	355	355M	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-498	Siemens	4	400	355M	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-498	Siemens	4	500	355M	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-498	MMG-G	4	160	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	4	200	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	4	250	315M	79,38	100	D250	99596712	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	4	315	355L	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-498	MMG-G	4	355	355C	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-498	MMG-G	4	400	315DB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-498	MMG-G	4	450	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-498	MMG-G	4	500	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-498	MMG-G	4	425	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-498	MMG-G	4	475	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-498	Siemens	6	110	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	Siemens	6	132	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	Siemens	6	200	315L	79,38	85	GRID 90	-	-	-	99392591	99392618
LS 350-250-498	Siemens	6	45	280S	79,38	75	D250	99390323	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	Siemens	6	55	280M	79,38	75	D250	99390323	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	Siemens	6	75	315S	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	Siemens	6	90	315M	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	6	110	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	6	132	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	6	160	355M	79,38	100	D250	99596712	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	6	200	355M	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-498	MMG-G	6	220	355M	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-498	MMG-G	6	250	355L	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-498	MMG-G	6	45	280S	79,38	75	D250	99390323	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	6	55	280M	79,38	75	D250	99390323	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	6	75	315S	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	6	90	315M	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	6	185	355M	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-630	Siemens	4	250	315L	79,38	85	D250	99390316	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	Siemens	4	315	315L	79,38	85	GRID 90	-	-	-	99392591	99392618
LS 350-250-630	Siemens	4	355	355M	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-630	Siemens	4	400	355M	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-630	Siemens	4	500	355M	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-630	Siemens	4	560	400	79,38	110	GRID 110	-	-	-	99392585	99392619
LS 350-250-630	Siemens	4	630	400	79,38	110	GRID 110	-	-	-	99392585	99392619
LS 350-250-630	MMG-G	4	250	315M	79,38	100	D250	99596712	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	MMG-G	4	315	355L	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-630	MMG-G	4	355	355C	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-630	MMG-G	4	400	315DB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-630	MMG-G	4	450	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-630	MMG-G	4	500	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-630	MMG-G	4	560	400CB	79,38	110	GRID 110	-	-	-	99392585	99392619
LS 350-250-630	MMG-G	4	600	400CB	79,38	110	GRID 110	-	-	-	99392585	99392619
LS 350-250-630	MMG-G	4	530	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-630	MMG-G	4	425	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-630	MMG-G	4	475	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-630	Siemens	6	110	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	Siemens	6	132	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	Siemens	6	160	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	Siemens	6	200	315L	79,38	85	GRID 90	-	-	-	99392591	99392618

Тип насоса	Электродвигатель	Кол-во полюсов	Мощность [кВт]	Типоразмер	Диаметр вала [мм]		Тип муфты	Стандартная муфта Grundfos, центрирующая втулка			Решётчатая муфта	
					Насос	Электродвигатель		№ комплекта	Материал	Болты	Муфта в сборе	Сборочный комплект
LS 350-250-630	Siemens	6	250	315L	79,38	85	GRID 90	-	-	-	99392591	99392618
LS 350-250-630	Siemens	6	315	355M	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-630	Siemens	6	75	315S	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	Siemens	6	90	315M	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	MMG-G	6	110	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	MMG-G	6	132	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	MMG-G	6	160	355M	79,38	100	D250	99596712	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	MMG-G	6	200	355M	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-630	MMG-G	6	220	355M	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-630	MMG-G	6	250	355L	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-630	MMG-G	6	300	355C	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-630	MMG-G	6	75	315S	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	MMG-G	6	90	315M	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	MMG-G	6	185	355M	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-300-508	Siemens	6	110	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	Siemens	6	132	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	Siemens	6	160	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	Siemens	6	200	315L	63,5	80	GRID 80	-	-	-	99392587	99392617
LS 350-300-508	Siemens	6	55	280M	63,5	75	D250	99390320	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	Siemens	6	75	315S	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	Siemens	6	90	315M	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	MMG-G	6	110	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	MMG-G	6	132	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	MMG-G	6	160	355M	63,5	100	D250	99596708	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	MMG-G	6	200	355M	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 350-300-508	MMG-G	6	220	355M	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 350-300-508	MMG-G	6	250	355L	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 350-300-508	MMG-G	6	300	355C	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 350-300-508	MMG-G	6	55	280M	63,5	75	D250	99390320	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	MMG-G	6	75	315S	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	MMG-G	6	90	315M	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	MMG-G	6	185	355M	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 400-350-397	Siemens	4	110	315S	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 400-350-397	Siemens	4	132	315M	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 400-350-397	Siemens	4	160	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 400-350-397	Siemens	4	200	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 400-350-397	Siemens	4	250	315L	63,5	85	D250	99390311	96789274	96809943	-	-
LS 400-350-397	MMG-G	4	110	315S	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 400-350-397	MMG-G	4	132	315M	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 400-350-397	MMG-G	4	160	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 400-350-397	MMG-G	4	200	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 400-350-397	MMG-G	4	250	315M	63,5	100	D250	99596708	96789274	96809943	-	-
LS 400-350-397	MMG-G	4	315	355L	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 400-350-397	MMG-G	4	355	355C	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 400-350-397	Siemens	6	37	250M	63,5	65	D224	99390319	96789269	96809942	-	-
LS 400-350-397	Siemens	6	45	280S	63,5	75	D250	99390320	96789274	96809943	-	-
LS 400-350-397	Siemens	6	55	280M	63,5	75	D250	99390320	96789274	96809943	-	-
LS 400-350-397	Siemens	6	75	315S	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 400-350-397	MMG-G	6	55	280M	63,5	75	D250	99390320	96789274	96809943	-	-
LS 400-350-397	MMG-G	6	110	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 400-350-397	MMG-G	6	37	250M	63,5	65	D224	99390319	96789269	96809942	-	-
LS 400-350-397	MMG-G	6	45	280S	63,5	75	D250	99390320	96789274	96809943	-	-
LS 400-350-397	MMG-G	6	75	315S	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 400-350-397	MMG-G	6	90	315M	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-

LS 65-50-241, LS 65-50-330, LS 100-80-241




LS 125-100-381, LS 125-100-388



TM03 9940 4317


TM03 9948 4317

LS 200-150-483 XE




TM03 9947 4317

LS 100-80-241




TM03 9951 4317

LS 200-150-381, LS 200-150-381B, LS 250-200-305, LS 250-200-381, LS 300-250-305




LS 400-350-397




TM03 9792 4317

LS 350-250-498, LS 350-250-630




TM03 9944 4317


LS 200-150-508



LS 200-150-483



LS 300-200-489, LS 350-300-508



TM03 9942 4317

Насос LS без втулки

Пример, насос без втулки

LS 125 -100 -305X /273.1 , (W) 1 F2 D S BBQE 1

Код материала: D, E, J, L

50/60 Гц

Модель

Поз.	Описание	LS65 LS100-80-241	LS100-80-356 LS125	LS150 LS200-150-305	LS200-150-381 LS200-150-483 LS250 LS300-250-305	LS300-250-381
	№ комплекта	99291587	99291986	99294128	99294133	99294136
53	Модель	1	1	1	1	1
54	Модель	1	1	1	1	1
54e	Круглая гайка	1	1	1	1	1
54с	Стопорная шайба	1	1	1	1	1
54d	Лапчатая шайба	1	1	1	-	1
109	Кольцевое уплотнение	-	2	2	2	2
109a	Кольцевое уплотнение	-	-	-	-	-
109b	Прокладка	2	-	-	-	-
110	Кольцевое уплотнение					
113e	Прокладка	2	2	2	2	2
113f	Манжетное уплотнение	2	2	2	2	2
113g	Манжетное уплотнение	1	1	1	1	1

Поз.	Описание	LS200-150-483 X6	LS200-150-508	LS300-200-489 LS350-300-508	LS350-250-498 LS350-250-630	LS450-350-397
	№ комплекта	99294137	99294138	99294139	99294154	99294140
53	Модель	1	1	1	1	1
54	Модель	1	1	1	1	1
54e	Круглая гайка	1	1	1	1	1
54с	Стопорная шайба	1	1	1	1	1
54d	Лапчатая шайба	1	1	1	1	1
109	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2	2
109a	Кольцевое уплотнение	2	-	2	-	-
109b	Прокладка	-	2	-	2	2
110	Кольцевое уплотнение			2	2	2
113e	Прокладка	2	2	2	2	2
113f	Манжетное уплотнение	2	2	2	2	2
113g	Манжетное уплотнение	1	1	1	1	1

Прокладка

Поз.	Описание	LS65-50-241 LS65-50-330 LS100-80-241	LS100-80-356 LS125	LS150-125-305	LS150-125-381	LS200-150-305	LS200-150-381
	№ комплекта	99344669	99344670	99344671	99344672	99344673	99344674
72a	Прокладка	1	1	1	1	1	1
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2	2	2
109	Кольцевое уплотнение	-	2	2	2	2	2
109a	Кольцевое уплотнение	-	-	-	-	-	-
109b	Прокладка	2	-	-	-	-	-
110	Кольцевое уплотнение	-	-	-	-	-	-
113e	Прокладка	2	2	2	2	2	2
113f	Манжетное уплотнение	2	2	2	2	2	2
113g	Манжетное уплотнение	1	1	1	1	1	1

Поз.	Описание	LS200-150-483	LS200-150-483 X6	LS200-150-508	LS250-200-305	LS250-200-381	LS300-200-489
	№ комплекта	99344675	99344676	99344677	99344678	99344679	99344680
72a	Прокладка	1	1	1	1	1	1
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2	2	2
109	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2	2	2
109a	Кольцевое уплотнение	-	2	-	-	-	2
109b	Прокладка	-	-	2	-	-	-
110	Кольцевое уплотнение	-	-	-	-	-	2
113e	Прокладка	2	2	2	2	2	2
113f	Манжетное уплотнение	2	2	2	2	2	2
113g	Манжетное уплотнение	1	1	1	1	1	1

Поз.	Описание	LS300-250-305	LS300-250-381	LS350-250-498	LS350-300-508	LS350-250-630	LS450-350-397
		№ комплекта 99344681	99344682	99344683	99344684	99344685	99344686
72a	Прокладка	1	1	1	1	1	1
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2	2	2
109	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2	2	2
109a	Кольцевое уплотнение	-	2	2	2	2	2
109b	Прокладка	-	-	-	-	-	-
110	Кольцевое уплотнение	-	-	2	2	2	2
113e	Прокладка	2	2	2	2	2	2
113f	Манжетное уплотнение	2	2	2	2	2	2
113g	Манжетное уплотнение	1	1	1	1	1	1

Оборудование

Поз.	Описание	LS 65-50-241 LS 65-50-330 LS 100-80-241	LS 100-80-356	LS 125-100-279 LS 125-100-305	LS 125-100-381 LS 125-100-388	LS 150-125-305 LS 200-150-305C
		№ комплекта 96827660	96827622	96827624	96827626	96827629
26	Штифт		28	28	28	
26b	Цилиндрический штифт	2	2	2	2	2
26c	Винт с головкой под ключ	12	12	10	12	54
26d	Винт с головкой под ключ	8	4	4	4	4
36	Гайка	-	28	28	28	-
114a	Винт с головкой под ключ	8	8	8	8	8

Поз.	Описание	LS 150-125-381 LS 200-150-305A	LS 200-150-381 LS 250-200-305 LS 250-200-381 LS 300-250-305	LS 200-150-483	LS 200-150-508	LS 300-200-489 LS 350-300-508
		№ комплекта 96827632	96827636	96827640	96827644	96827649
26b	Цилиндрический штифт	2	2	2	2	2
26c	Винт с головкой под ключ	50	56	60	26	60
26d	Винт с головкой под ключ	4	4	4	4	4
58a	Винт с головкой под ключ	-	-	8	4	8
114	Винт	-	-	-	-	24
114a	Винт с головкой под ключ	8	4	8	8	8
114b	Винт с головкой под ключ	-	4	16	12	12

Поз.	Описание	LS 300-250-381	LS 350-250-498	LS 350-250-630	LS 450-350-397
		№ комплекта 96827651	96840082	96840083	99345985
26b	Цилиндрический штифт	2	2	2	2
26c	Винт с головкой под ключ	34	36	32	44
26d	Винт с головкой под ключ	-	4	4	2
58a	Винт с головкой под ключ	8	8	8	2
114	Винт с головкой под ключ	24	28	28	32
114a	Винт с головкой под ключ	8	8	12	20

Рабочее колесо

Комплект состоит из рабочего колеса (поз. 49), шпонки (поз. 11 и 11а), круглой гайки (поз. 67b) и лапчатой шайбы (поз. 67а).

Описание	№ комплекта			
	Кремнистая бронза (B21)	Никель-алюминий-бронза (B22)	AISI-304 (H304)	AISI-316 (H316)
LS65-50-241	99292014	99344622	99292051	99344645
LS65-50-330	99292015	99344623	99292052	99344646
LS100-80-241	99292017	99344624	99292053	99344647
LS100-80-356	99292018	99344625	99292054	99344648
LS125-100-279	99292019	99344626	99292055	99344649
LS125-100-305	99292020	99344627	99292064	99344650
LS125-100-381	-	-	99292066	99344651
LS125-100-388	99292021	99344628	-	-
LS150-125-305	99292022	99344629	99292071	99344652
LS150-125-381	99292033	99344630	99292076	99344653
LS200-150-305C	99292034	99344631	99292080	99344654
LS200-150-381	99292035	99344632	99292082	99344655
LS200-150-483	99292037	99344633	99292095	99344656
LS250-200-305	99292042	99344636	99292102	99344659
LS250-200-381	99292043	99344637	99292104	99344660
LS300-250-305	99292046	99344639	99292107	99344662
LS300-250-381	99292047	99344640	99292109	99344664
LS200-150-483 X6	99292039	99344634	99292098	99344657
LS200-150-508	99292041	99344635	99292100	99344658
LS300-200-489	99292045	99344638	99292106	99344661
LS350-300-508	99292049	99344642	99292112	99344666

LS350-250-498	99292048	99344641	99292110	99344665
LS350-250-630	99295418	99344644	99295419	99344668
LS450-350-397	99292050	99344643	99292114	99344667

Вал без втулки

Описание	№ комплекта
LS 65-50-241	99393262
LS 65-50-330	99393262
LS 100-80-241	99393262
LS 100-80-356	99393263
LS 125-100-279	99393264
LS 125-100-305	99393264
LS 125-100-381	99393265
LS 125-100-388	99393266
LS 150-125-305	99393267
LS 150-125-381	99393268
LS 200-150-305	99393268
LS 200-150-381	99393269
LS 200-150-483	99393270
LS 200-150-483 X6	99393271
LS 200-150-508	99393272
LS 250-200-305	99393269
LS 250-200-381	99393273
LS 300-200-489	99393274
LS 300-250-305	99393275
LS 300-250-381	99393276
LS 350-250-498	99393277
LS 350-300-508	99393278
LS 350-250-630	99393279
LS 450-350-397	99393280

Уплотнение вала (BBQE)

Поз.	Описание	LS 65 LS 100-80-241	LS 100-80-356 LS 125	LS 150 LS 200-150-305	LS 200-150-381 LS 200-150-483 LS 250 LS 300-250-305	LS 300-250-381
		№ комплекта 99294141	99294142	99294153	99294155	99294156
105	Уплотнение вала	2	2	2	2	2
105b	Держатель уплотнения	2	2	2	2	2
105a	Регулировочный винт	6	6	6	6	6
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2	2
109	Кольцевое уплотнение	-	2	2	2	2
109a	Кольцевое уплотнение	-	-	-	-	-
109b	Прокладка	2	-	-	-	-
110	Кольцевое уплотнение	-	-	-	-	-
113e	Прокладка	2	2	2	2	2
54e	Круглая гайка	1	1	1	1	1
54c	Стопорная шайба	1	1	1	1	1
113f	Манжетное уплотнение	2	2	2	2	2
113g	Манжетное уплотнение	1	1	1	1	1

Поз.	Описание	LS 200-150-483 X6	LS 200-150-508	LS 300-200-489 LS 350-300-508 LS 450-350-397	LS 350-250-498 LS 350-250-630
		№ комплекта 99294157	99294158	99294159	99294160
105	Уплотнение вала	2	2	2	2
105b	Держатель уплотнения	2	2	2	2
105a	Регулировочный винт	6	6	6	6
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2
109	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2
109a	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2
109b	Прокладка	-	2	-	-
110	Кольцевое уплотнение	-	-	2	2
113e	Прокладка	2	2	2	2
54e	Круглая гайка	1	1	1	1
54c	Стопорная шайба	1	1	1	1
113f	Манжетное уплотнение	2	2	2	2
113g	Манжетное уплотнение	1	1	1	1

Уплотнение вала (BBQV)

Поз.	Описание	LS 65 LS 100-80-241	LS 100-80-356 LS 125	LS 150 LS 200-150-305	LS 200-150-381 LS 200-150-483 LS 250 LS 300-250-305	LS 300-250-381
		№ комплекта 99294161	99294162	99294163	99294164	99294165
105	Уплотнение вала	2	2	2	2	2
105b	Держатель уплотнения	2	2	2	2	2
105a	Регулировочный винт	6	6	6	6	6
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2	2
109	Кольцевое уплотнение	-	2	2	2	2
109a	Кольцевое уплотнение	-	-	-	-	-
109b	Прокладка	2	-	-	-	-
110	Кольцевое уплотнение	-	-	-	-	-
113e	Прокладка	2	2	2	2	2
54e	Круглая гайка	1	1	1	1	1
54c	Стопорная шайба	1	1	1	1	1
113f	Манжетное уплотнение	2	2	2	2	2
113g	Манжетное уплотнение	1	1	1	1	1

Поз.	Описание	LS 200-150-483 X6	LS 200-150-508	LS 300-200-489 LS 350-300-508 LS 450-350-397	LS 350-250-498 LS 350-250-630
		№ комплекта 99294166	99294168	99294171	99294173
105	Уплотнение вала	2	2	2	2
105b	Держатель уплотнения	2	2	2	2
105a	Регулировочный винт	6	6	6	6
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2
109	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2
109a	Кольцевое уплотнение	2	-	2	2
109b	Прокладка	-	2	-	-
110	Кольцевое уплотнение	-	-	2	2
113e	Прокладка	2	2	2	2
54e	Круглая гайка	1	1	1	1
54c	Стопорная шайба	1	1	1	1
113f	Манжетное уплотнение	2	2	2	2
113g	Манжетное уплотнение	1	1	1	1

Кольцо щелевого уплотнения, бронза (B18)

Поз.	Описание	LS 65-50-241 LS 65-50-330	LS 100-80-241	LS 100-80-356B	LS 100-80-356 LS 125-100-279 LS 125-100-381	LS 125-100-388
		№ комплекта	96827589	96827617	97735851	96827614
24	Цилиндрический штифт	2	2	2	2	2
45b/c	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2	2	2
65	Упорное кольцо	2	2	-	2	-

Поз.	Описание	LS 125-100-305	LS 150-125-305 LS 150-125-381	LS 200-150-305C
		№ комплекта	96827612	96827610
24	Цилиндрический штифт	2	2	2
45b/c	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2
65	Упорное кольцо	2	-	-

Поз.	Описание	LS 200-150-381	LS 200-150-483 LS 200-150-483 X6	LS 200-150-508	LS 250-200-305
		№ комплекта	96827606	96840041	96827604
24	Цилиндрический штифт	2	2	2	2
45a/b/c	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2	2
65	Упорное кольцо	-	2	-	-

Поз.	Описание	LS 300-200-489	LS 350-250-498	LS 350-250-630	LS 350-300-508
		№ комплекта	96827600	96840072	96840073
24	Цилиндрический штифт	2	2	-	-
45a/b/c	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2	2
65	Упорное кольцо	-	-	2	2

Поз.	Описание	LS 450-350-397	LS 250-200-381	LS 300-250-305E	LS 300-250-305A	LS 300-250-381
		№ комплекта	96840075	96827601	96827598	97932523
24	Цилиндрический штифт	-	2	2	2	2
45a/b/c	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2	2	2
65	Упорное кольцо	-	-	-	-	-

Кольцо щелевого уплотнения, нержавеющая сталь (N5)

Поз.	Описание	LS 65-50-241 LS 65-50-330	LS 100-80-241	LS 100-80-356B	LS 100-80-356 LS 125-100-279 LS 125-100-381	LS 125-100-388
		№ комплекта	96927584	96927585	97933098	96927586
24	Цилиндрический штифт	2	2	2	2	2
45b/c	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2	2	2
65	Упорное кольцо	2	2	-	2	-


Поз.	Описание	LS 125-100-305	LS 150-125-305 LS 150-125-381	LS 200-150-305C
		№ комплекта	96927587	96927588
24	Цилиндрический штифт	2	2	2
45b/c	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2
65	Упорное кольцо	2	-	-

Поз.	Описание	LS 200-150-381	LS 200-150-483 LS 200-150-483 X6	LS 200-150-508	LS 250-200-305
		№ комплекта	96927591	96927602	96927603
24	Цилиндрический штифт	2	2	2	2
45a/b/c	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2	2
65	Упорное кольцо	-	2	-	-


Поз.	Описание	LS 300-200-489	LS 350-250-498	LS 350-250-630	LS 350-300-508
		№ комплекта	96927606	96927609	96927610
24	Цилиндрический штифт	2	2	-	-
45a/b/c	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2	2
65	Упорное кольцо	-	-	2	2

Поз.	Описание	LS 450-350-397	LS 250-200-381	LS 300-250-305E	LS 300-250-305A	LS 300-250-381
		№ комплекта	96927612	96927605	96927607	97948031
24	Цилиндрический штифт	-	2	2	2	2
45a/b/c	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2	2	2
65	Упорное кольцо	-	-	-	-	-

Муфта



TM04 4767 1909



TM07 4153 1319

Стандартная муфта Grundfos							Решётчатая муфта					
Муфта в сборе			Материал		Болты		Муфта в сборе					
89o: 1 х охватываемая часть					89d: 1 комплект болтов							
89p: 1 х охватываемая часть					89f: 1 комплект шайб							
89d: 1 комплект болтов/резиновых деталей					89q: 1 комплект шайб							
89a: 1 х винт с шестигранной головкой			89: 1 комплект		89g: 1 комплект стопорных шайб		89o: 1 х муфта соединения ступицы и насоса					
89b: 1 х винт с шестигранной головкой					89e: 1 комплект гаек		89p: 1 х муфта соединения ступицы и двигателя					
11a: 1 х шпонка					89: 1 комплект резиновых деталей		11a: 1 х шпонка					
Тип насоса	Электродвигатель	Кол-во полюсов	Мощность [кВт]	Типоразмер	Диаметр вала [мм]		Тип муфты	Стандартная муфта Grundfos, центрирующая втулка			Решётчатая муфта	
					Насос	Электродвигатель		№ комплекта	Материал	Болты	Муфта в сборе	Сборочный комплект
LS 65-50-241	MG	2	11	160MB	24	42	D180	99392625	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-241	MG	2	15	160MD	24	42	D180	99392625	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-241	MG	2	18,5	160LB	24	42	D180	99392625	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-241	MG	2	22	180MB	24	48	D200	99392620	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-241	Siemens	2	30	200L	24	55	D200	99392621	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-241	Siemens	2	37	200L	24	55	D200	99392621	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-241	Siemens	2	45	225M	24	55	D200	99392621	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	2	11	160M	24	42	D180	99392625	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	2	15	160M	24	42	D180	99392625	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	2	18,5	160L	24	42	D180	99392625	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	2	22	180M	24	48	D200	99392620	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	2	30	200L	24	55	D200	99392621	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	2	37	200L	24	55	D200	99392621	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	2	45	225MA	24	55	D200	99392621	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	2	55	250MA	24	60	D200	99390324	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	2	75	280SA	24	65	D200	99596715	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-241	MG	4	1,5	90LC	24	24	D125	99392622	96789247	96809939	-	-
LS 65-50-241	MG	4	2,2	100LB	24	28	D140	99392623	96789247	96809940	-	-
LS 65-50-241	MG	4	3	100LC	24	28	D140	99392623	96789247	96809940	-	-
LS 65-50-241	MG	4	4	112MC	24	28	D140	99392623	96789247	96809940	-	-
LS 65-50-241	MG	4	5,5	132SB	24	38	D160	99392624	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	4	1,5	90L	24	24	D125	99392622	96789247	96809939	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	4	11	160M	24	42	D180	99392625	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	4	2,2	100L	24	28	D140	99392623	96789247	96809940	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	4	3	100L	24	28	D140	99392623	96789247	96809940	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	4	4	112M	24	28	D140	99392623	96789247	96809940	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	4	5,5	132S	24	38	D160	99392624	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-241	MMG-G	4	7,5	132M	24	38	D160	99392624	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-330	MG	4	11	160MA	24	42	D180	99392625	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-330	MG	4	15	160LB	24	42	D180	99392625	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-330	MG	4	4	112MC	24	28	D140	99392623	96789247	96809940	-	-
LS 65-50-330	MG	4	5,5	132SB	24	38	D160	99392624	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-330	MG	4	7,5	132MB	24	38	D160	99392624	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-330	MMG-G	4	11	160M	24	42	D180	99392625	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-330	MMG-G	4	15	160L	24	42	D180	99392625	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-330	MMG-G	4	18,5	180M	24	48	D200	99392620	96789269	96809942	-	-

Тип насоса	Электродвигатель	Кол-во полюсов	Мощность [кВт]	Типоразмер	Диаметр вала [мм]		Тип муфты	Стандартная муфта Grundfos, центрирующая втулка			Решётчатая муфта	
					Насос	Электродвигатель		№ комплекта	Материал	Болты	Муфта в сборе	Сборочный комплект
LS 65-50-330	MMG-G	4	22	180L	24	48	D200	99392620	96789269	96809942	-	-
LS 65-50-330	MMG-G	4	4	112M	24	28	D140	99392623	96789247	96809940	-	-
LS 65-50-330	MMG-G	4	5,5	132S	24	38	D160	99392624	96789247	96809941	-	-
LS 65-50-330	MMG-G	4	7,5	132M	24	38	D160	99392624	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MG	2	15	160MD	24	42	D180	99392625	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MG	2	18,5	160LB	24	42	D180	99392625	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MG	2	22	180MB	24	48	D200	99392620	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	Siemens	2	30	200L	24	55	D200	99392621	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	Siemens	2	37	200L	24	55	D200	99392621	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	Siemens	2	45	225M	24	55	D200	99392621	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	Siemens	2	55	250M	24	60	D200	99390324	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	Siemens	2	75	280S	24	65	D200	99390342	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	110	315SA	24	65	D200	99390342	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	15	160M	24	42	D180	99392625	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	18,5	160L	24	42	D180	99392625	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	22	180M	24	48	D200	99392620	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	30	200L	24	55	D200	99392621	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	37	200L	24	55	D200	99392621	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	45	225MA	24	55	D200	99392621	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	55	250MA	24	60	D200	99390324	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	75	280SA	24	65	D200	99596715	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	2	90	280MA	24	65	D200	99390342	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-241	MG	4	2,2	100LB	24	28	D140	99392623	96789247	96809940	-	-
LS 100-80-241	MG	4	3	100LC	24	28	D140	99392623	96789247	96809940	-	-
LS 100-80-241	MG	4	4	112MC	24	28	D140	99392623	96789247	96809940	-	-
LS 100-80-241	MG	4	5,5	132SB	24	38	D160	99392624	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MG	4	7,5	132MB	24	38	D160	99392624	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	4	11	160M	24	42	D180	99392625	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	4	15	160L	24	42	D180	99392625	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	4	2,2	100L	24	28	D140	99392623	96789247	96809940	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	4	3	100L	24	28	D140	99392623	96789247	96809940	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	4	4	112M	24	28	D140	99392623	96789247	96809940	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	4	5,5	132S	24	38	D160	99392624	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-241	MMG-G	4	7,5	132M	24	38	D160	99392624	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-356	MG	4	11	160MA	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-356	MG	4	15	160LB	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-356	Siemens	4	18,5	180M	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-356	Siemens	4	22	180L	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-356	Siemens	4	30	200L	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-356	MG	4	7,5	132MB	34	38	D160	99390295	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-356	MMG-G	4	11	160M	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-356	MMG-G	4	15	160L	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 100-80-356	MMG-G	4	18,5	180M	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-356	MMG-G	4	22	180L	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-356	MMG-G	4	30	200L	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-356	MMG-G	4	37	225S	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-356	MMG-G	4	45	225M	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 100-80-356	MMG-G	4	7,5	132M	34	38	D160	99390295	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MG	2	18,5	160LB	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MG	2	22	180MB	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	Siemens	2	30	200L	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	Siemens	2	37	200L	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	Siemens	2	45	225M	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	Siemens	2	55	250M	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	Siemens	2	75	280S	34	65	D224	99390294	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	2	110	315SA	34	65	D224	99390294	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	2	18,5	160L	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	2	22	180M	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	2	30	200L	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	2	37	200L	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	2	45	225MA	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	2	55	250MA	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	2	75	280SA	34	65	D224	99390294	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	2	90	280MA	34	65	D224	99390294	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MG	4	11	160MA	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MG	4	15	160LB	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MG	4	2,2	100LB	34	28	D160	99390296	96789247	96809941	-	-

Тип насоса	Электродвигатель	Кол-во полюсов	Мощность [кВт]	Типоразмер	Диаметр вала [мм]		Тип муфты	Стандартная муфта Grundfos, центрирующая втулка			Решётчатая муфта	
					Насос	Электродвигатель		№ комплекта	Материал	Болты	Муфта в сборе	Сборочный комплект
LS 125-100-279	MG	4	3	100LC	34	28	D160	99390296	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MG	4	4	112MC	34	28	D160	99390296	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MG	4	5,5	132SB	34	38	D160	99390295	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MG	4	7,5	132MB	34	38	D160	99390295	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	4	11	160M	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	4	15	160L	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	4	18,5	180M	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	4	2,2	100L	34	28	D160	99390296	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	4	22	180L	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	4	3	100L	34	28	D160	99390296	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	4	4	112M	34	28	D160	99390296	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	4	5,5	132S	34	38	D160	99390295	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-279	MMG-G	4	7,5	132M	34	38	D160	99390295	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-305	Siemens	2	30	200L	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	Siemens	2	37	200L	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	Siemens	2	45	225M	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	Siemens	2	55	250M	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	Siemens	2	75	280S	34	65	D224	99390294	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	Siemens	2	90	280M	34	65	D224	99390294	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	Siemens	2	110	315S	34	65	D224	99390294	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	Siemens	2	132	315M	34	65	D224	99390294	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	Siemens	2	160	315L	34	65	D224	99390294	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	2	110	315SA	34	65	D224	99390294	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	2	132	315MA	34	65	D224	99390294	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	2	30	200L	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	2	37	200L	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	2	45	225MA	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	2	55	250MA	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	2	75	280SA	34	65	D224	99390294	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	2	90	280MA	34	65	D224	99390294	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	2	160	315L	34	65	D224	99390294	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MG	4	11	160MA	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-305	MG	4	15	160LB	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-305	Siemens	4	18,5	180M	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	Siemens	4	22	180L	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MG	4	4	112MC	34	28	D160	99390296	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-305	MG	4	5,5	132SB	34	38	D160	99390295	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-305	MG	4	7,5	132MB	34	38	D160	99390295	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	4	11	160M	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	4	15	160L	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	4	18,5	180M	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	4	22	180L	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	4	30	200L	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	4	37	225S	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	4	4	112M	34	28	D160	99390296	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	4	45	225M	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	4	5,5	132S	34	38	D160	99390295	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-305	MMG-G	4	7,5	132M	34	38	D160	99390295	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-381	MG	4	11	160MA	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-381	MG	4	15	160LB	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-381	Siemens	4	18,5	180M	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-381	Siemens	4	22	180L	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-381	Siemens	4	30	200L	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-381	Siemens	4	37	225S	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-381	Siemens	4	45	225M	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-381	Siemens	4	55	250M	34	65	D224	99390294	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-381	Siemens	4	75	280S	34	75	D250	99390297	96789274	96809943	-	-
LS 125-100-381	MMG-G	4	11	160M	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-381	MMG-G	4	110	315S	34	80	D250	99390326	96789274	96809943	-	-
LS 125-100-381	MMG-G	4	15	160L	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 125-100-381	MMG-G	4	18,5	180M	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-381	MMG-G	4	22	180L	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-381	MMG-G	4	30	200L	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-381	MMG-G	4	37	225S	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-381	MMG-G	4	45	225M	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-381	MMG-G	4	55	250M	34	65	D224	99390294	96789269	96809942	-	-
LS 125-100-381	MMG-G	4	75	280S	34	75	D250	99390297	96789274	96809943	-	-

Тип насоса	Электродвигатель	Кол-во полюсов	Мощность [кВт]	Типоразмер	Диаметр вала [мм]		Тип муфты	Стандартная муфта Grundfos, центрирующая втулка			Решётчатая муфта	
					Насос	Электродвигатель		№ комплекта	Материал	Болты	Муфта в сборе	Сборочный комплект
LS 125-100-381	MMG-G	4	90	280M	34	75	D250	99390297	96789274	96809943	-	-
LS 150-125-305	MG	4	11	160MA	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 150-125-305	MG	4	15	160LB	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 150-125-305	Siemens	4	18,5	180M	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-305	Siemens	4	22	180L	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-305	Siemens	4	30	200L	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-305	Siemens	4	37	225S	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-305	MG	4	5,5	132SB	34	38	D160	99390295	96789247	96809941	-	-
LS 150-125-305	MG	4	7,5	132MB	34	38	D160	99390295	96789247	96809941	-	-
LS 150-125-305	MMG-G	4	11	160M	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 150-125-305	MMG-G	4	15	160L	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 150-125-305	MMG-G	4	18,5	180M	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-305	MMG-G	4	22	180L	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-305	MMG-G	4	30	200L	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-305	MMG-G	4	37	225S	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-305	MMG-G	4	45	225M	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-305	MMG-G	4	5,5	132S	34	38	D160	99390295	96789247	96809941	-	-
LS 150-125-305	MMG-G	4	55	250M	34	65	D224	99390294	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-305	MMG-G	4	7,5	132M	34	38	D160	99390295	96789247	96809941	-	-
LS 150-125-381	MG	4	15	160LB	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 150-125-381	Siemens	4	18,5	180M	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	Siemens	4	22	180L	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	Siemens	4	30	200L	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	Siemens	4	37	225S	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	Siemens	4	45	225M	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	Siemens	4	55	250M	34	65	D224	99390294	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	Siemens	4	75	280S	34	75	D250	99390297	96789274	96809943	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	110	315S	34	80	D250	99390326	96789274	96809943	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	132	315M	34	80	D250	99390326	96789274	96809943	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	15	160L	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	18,5	180M	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	22	180L	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	30	200L	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	37	225S	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	45	225M	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	55	250M	34	65	D224	99390294	96789269	96809942	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	75	280S	34	75	D250	99390297	96789274	96809943	-	-
LS 150-125-381	MMG-G	4	90	280M	34	75	D250	99390297	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-305	MG	4	11	160MA	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 200-150-305	MG	4	15	160LB	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 200-150-305	Siemens	4	18,5	180M	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	Siemens	4	22	180L	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	Siemens	4	30	200L	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	Siemens	4	37	225S	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	Siemens	4	45	225M	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	MMG-G	4	11	160M	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 200-150-305	MMG-G	4	15	160L	34	42	D180	99390290	96789247	96809941	-	-
LS 200-150-305	MMG-G	4	18,5	180M	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	MMG-G	4	22	180L	34	48	D200	99390291	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	MMG-G	4	30	200L	34	55	D200	99390292	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	MMG-G	4	37	225S	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	MMG-G	4	45	225M	34	60	D224	99390293	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	MMG-G	4	55	250M	34	65	D224	99390294	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-305	MMG-G	4	75	280S	34	75	D250	99390297	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-381	Siemens	4	110	315S	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-381	Siemens	4	18,5	180M	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	Siemens	4	22	180L	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	Siemens	4	30	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	Siemens	4	37	225S	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	Siemens	4	45	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	Siemens	4	55	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	Siemens	4	75	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-381	Siemens	4	90	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	110	315S	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	132	315M	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	160	315L	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	18,5	180M	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-

Тип насоса	Электродвигатель	Кол-во полюсов	Мощность [кВт]	Типоразмер	Диаметр вала [мм]		Тип муфты	Стандартная муфта Grundfos, центрирующая втулка			Решётчатая муфта	
					Насос	Электродвигатель		№ комплекта	Материал	Болты	Муфта в сборе	Сборочный комплект
LS 200-150-381	MMG-G	4	200	315L	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	22	180L	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	30	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	37	225S	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	45	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	55	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	75	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-381	MMG-G	4	90	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	Siemens	4	110	315S	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	Siemens	4	132	315M	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	Siemens	4	160	315L	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	Siemens	4	55	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	Siemens	4	75	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	Siemens	4	90	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	4	110	315S	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	4	110	315S	50,8	80	D250	99596703	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	4	132	315M	50,8	80	D250	99596703	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	4	160	315L	50,8	80	D250	99596703	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	4	200	315L	50,8	80	D250	99596703	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	4	250	315M	50,8	100	D250	99596704	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	4	55	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	4	75	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	4	90	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	Siemens	6	15	180L	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	Siemens	6	18,5	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	Siemens	6	22	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	Siemens	6	30	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	Siemens	6	37	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	Siemens	6	45	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	6	15	180L	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	6	18,5	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	6	22	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	6	30	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	6	37	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	6	45	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	6	55	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-483	MMG-G	6	75	315S	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	Siemens	4	110	315S	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	Siemens	4	132	315M	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	Siemens	4	160	315L	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	Siemens	4	200	315L	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	Siemens	4	250	315L	53,98	85	D250	99390308	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	Siemens	4	55	250M	53,98	65	D224	99390305	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-508	Siemens	4	75	280S	53,98	75	D250	99390306	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	Siemens	4	90	280M	53,98	75	D250	99390306	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	4	110	315S	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	4	132	315M	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	4	160	315L	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	4	200	315L	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	4	250	315M	53,98	100	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	4	315	355L	53,98	100	GRID 110	99596705	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	4	355	355C	53,98	100	GRID 110	-	-	-	99596706	99392619
LS 200-150-508	MMG-G	4	55	250M	53,98	65	D224	99390305	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	4	75	280S	53,98	75	D250	99390306	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	4	90	280M	53,98	75	D250	99390306	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	Siemens	6	18,5	200L	53,98	55	D200	99390317	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-508	Siemens	6	22	200L	53,98	55	D200	99390317	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-508	Siemens	6	30	225M	53,98	60	D224	99390318	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-508	Siemens	6	37	250M	53,98	65	D224	99390305	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-508	Siemens	6	45	280S	53,98	75	D250	99390306	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	Siemens	6	55	280M	53,98	75	D250	99390306	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	Siemens	6	75	315S	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	6	110	315L	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	6	132	315L	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	6	18,5	200L	53,98	55	D200	99390317	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	6	22	200L	53,98	55	D200	99390317	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	6	30	225M	53,98	60	D224	99390318	96789269	96809942	-	-


Тип насоса	Электродвигатель	Кол-во полюсов	Мощность [кВт]	Типоразмер	Диаметр вала [мм]		Тип муфты	Стандартная муфта Grundfos, центрирующая втулка			Решётчатая муфта	
					Насос	Электродвигатель		№ комплекта	Материал	Болты	Муфта в сборе	Сборочный комплект
LS 200-150-508	MMG-G	6	37	250M	53,98	65	D224	99390305	96789269	96809942	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	6	45	280S	53,98	75	D250	99390306	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	6	55	280M	53,98	75	D250	99390306	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	6	75	315S	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 200-150-508	MMG-G	6	90	315M	53,98	80	D250	99390307	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-305	MG	4	15	160LB	44,45	42	D180	99390309	96789247	96809941	-	-
LS 250-200-305	Siemens	4	18,5	180M	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	Siemens	4	22	180L	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	Siemens	4	30	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	Siemens	4	37	225S	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	Siemens	4	45	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	Siemens	4	55	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	MMG-G	4	110	315S	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-305	MMG-G	4	15	160L	44,45	42	D180	99390309	96789247	96809941	-	-
LS 250-200-305	MMG-G	4	18,5	180M	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	MMG-G	4	22	180L	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	MMG-G	4	30	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	MMG-G	4	37	225S	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	MMG-G	4	45	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	MMG-G	4	55	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-305	MMG-G	4	75	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-305	MMG-G	4	90	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	Siemens	4	110	315S	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	Siemens	4	132	315M	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	Siemens	4	160	315L	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	Siemens	4	30	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	Siemens	4	37	225S	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	Siemens	4	45	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	Siemens	4	55	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	Siemens	4	75	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	Siemens	4	90	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	110	315S	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	132	315M	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	160	315L	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	200	315L	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	250	315M	44,45	100	D250	99596707	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	30	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	37	225S	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	45	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	55	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	75	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	4	90	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	Siemens	6	11	160L	44,45	42	D180	99390309	96789247	96809941	-	-
LS 250-200-381	Siemens	6	15	180L	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	Siemens	6	18,5	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	Siemens	6	22	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	Siemens	6	30	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	Siemens	6	37	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	Siemens	6	45	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	6	11	160L	44,45	42	D180	99390309	96789247	96809941	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	6	15	180L	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	6	18,5	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	6	22	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	6	30	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	6	37	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	6	45	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	6	55	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 250-200-381	MMG-G	6	75	315S	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	Siemens	4	110	315S	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	Siemens	4	132	315M	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	Siemens	4	160	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	Siemens	4	200	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	Siemens	4	250	315L	63,5	85	D250	99390311	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	Siemens	4	315	315L	63,5	85	GRID 90	-	-	-	99392578	99392618
LS 300-200-489	Siemens	4	355	355M	63,5	95	GRID 90	-	-	-	99392579	99392618
LS 300-200-489	MMG-G	4	110	315S	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	4	132	315M	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-

Тип насоса	Электродвигатель	Кол-во полюсов	Мощность [кВт]	Типоразмер	Диаметр вала [мм]		Тип муфты	Стандартная муфта Grundfos, центрирующая втулка			Решётчатая муфта	
					Насос	Электродвигатель		№ комплекта	Материал	Болты	Муфта в сборе	Сборочный комплект
LS 300-200-489	MMG-G	4	160	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	4	200	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	4	250	315M	63,5	100	D250	99596708	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	4	315	355L	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 300-200-489	MMG-G	4	355	355C	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 300-200-489	Siemens	6	110	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	Siemens	6	37	250M	63,5	65	D224	99390319	96789269	96809942	-	-
LS 300-200-489	Siemens	6	45	280S	63,5	75	D250	99390320	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	Siemens	6	55	280M	63,5	75	D250	99390320	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	Siemens	6	75	315S	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	Siemens	6	90	315M	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	6	110	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	6	132	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	6	160	355M	63,5	100	D250	99596708	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	6	200	355M	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 300-200-489	MMG-G	6	37	250M	63,5	65	D224	99390319	96789269	96809942	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	6	45	280S	63,5	75	D250	99390320	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	6	55	280M	63,5	75	D250	99390320	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	6	75	315S	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	6	90	315M	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 300-200-489	MMG-G	6	185	355M	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 300-250-305	Siemens	4	30	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	Siemens	4	37	225S	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	Siemens	4	45	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	Siemens	4	55	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	Siemens	4	75	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-305	Siemens	4	90	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	4	110	315S	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	4	132	315M	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	4	160	315L	44,45	80	D250	99390303	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	4	30	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	4	37	225S	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	4	45	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	4	55	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	4	75	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	4	90	280M	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-305	Siemens	6	11	160L	44,45	42	D180	99390309	96789247	96809941	-	-
LS 300-250-305	Siemens	6	15	180L	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	Siemens	6	18,5	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	Siemens	6	22	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	Siemens	6	30	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	6	11	160L	44,45	42	D180	99390309	96789247	96809941	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	6	15	180L	44,45	48	D200	99390298	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	6	18,5	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	6	22	200L	44,45	55	D200	99390299	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	6	30	225M	44,45	60	D224	99390300	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	6	37	250M	44,45	65	D224	99390301	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-305	MMG-G	6	45	280S	44,45	75	D250	99390302	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	Siemens	4	110	315S	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	Siemens	4	132	315M	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	Siemens	4	160	315L	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	Siemens	4	200	315L	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	Siemens	4	55	250M	57,15	65	D224	99390312	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-381	Siemens	4	75	280S	57,15	75	D250	99390313	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	Siemens	4	90	280M	57,15	75	D250	99390313	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	4	110	315S	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	4	132	315M	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	4	160	315L	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	4	200	315L	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	4	250	315M	57,15	100	D250	99596710	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	4	315	355L	57,15	100	GRID 110	-	-	-	99596711	99392619
LS 300-250-381	MMG-G	4	55	250M	57,15	65	D224	99390312	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	4	75	280S	57,15	75	D250	99390313	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	4	90	280M	57,15	75	D250	99390313	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	Siemens	6	18,5	200L	57,15	55	D200	99390321	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-381	Siemens	6	22	200L	57,15	55	D200	99390321	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-381	Siemens	6	30	225M	57,15	60	D224	99390322	96789269	96809942	-	-


Тип насоса	Электродвигатель	Кол-во полюсов	Мощность [кВт]	Типоразмер	Диаметр вала [мм]		Тип муфты	Стандартная муфта Grundfos, центрирующая втулка			Решётчатая муфта	
					Насос	Электродвигатель		№ комплекта	Материал	Болты	Муфта в сборе	Сборочный комплект
LS 300-250-381	Siemens	6	37	250M	57,15	65	D224	99390312	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-381	Siemens	6	45	280S	57,15	75	D250	99390313	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	Siemens	6	55	280M	57,15	75	D250	99390313	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	6	18,5	200L	57,15	55	D200	99390321	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	6	22	200L	57,15	55	D200	99390321	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	6	30	225M	57,15	60	D224	99390322	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	6	37	250M	57,15	65	D224	99390312	96789269	96809942	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	6	45	280S	57,15	75	D250	99390313	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	6	55	280M	57,15	75	D250	99390313	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	6	75	315S	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	6	90	315M	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 300-250-381	MMG-G	6	110	315L	57,15	80	D250	99390314	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	Siemens	4	160	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	Siemens	4	200	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	Siemens	4	250	315L	79,38	85	D250	99390316	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	Siemens	4	315	315L	79,38	85	GRID 90	-	-	-	99392591	99392618
LS 350-250-498	Siemens	4	355	355M	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-498	Siemens	4	400	355M	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-498	Siemens	4	500	355M	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-498	MMG-G	4	160	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	4	200	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	4	250	315M	79,38	100	D250	99596712	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	4	315	355L	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-498	MMG-G	4	355	355C	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-498	MMG-G	4	400	315DB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-498	MMG-G	4	450	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-498	MMG-G	4	500	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-498	MMG-G	4	425	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-498	MMG-G	4	475	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-498	Siemens	6	110	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	Siemens	6	132	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	Siemens	6	200	315L	79,38	85	GRID 90	-	-	-	99392591	99392618
LS 350-250-498	Siemens	6	45	280S	79,38	75	D250	99390323	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	Siemens	6	55	280M	79,38	75	D250	99390323	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	Siemens	6	75	315S	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	Siemens	6	90	315M	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	6	110	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	6	132	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	6	160	355M	79,38	100	D250	99596712	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	6	200	355M	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-498	MMG-G	6	220	355M	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-498	MMG-G	6	250	355L	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-498	MMG-G	6	45	280S	79,38	75	D250	99390323	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	6	55	280M	79,38	75	D250	99390323	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	6	75	315S	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	6	90	315M	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-498	MMG-G	6	185	355M	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-630	Siemens	4	250	315L	79,38	85	D250	99390316	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	Siemens	4	315	315L	79,38	85	GRID 90	-	-	-	99392591	99392618
LS 350-250-630	Siemens	4	355	355M	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-630	Siemens	4	400	355M	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-630	Siemens	4	500	355M	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-630	Siemens	4	560	400	79,38	110	GRID 110	-	-	-	99392585	99392619
LS 350-250-630	Siemens	4	630	400	79,38	110	GRID 110	-	-	-	99392585	99392619
LS 350-250-630	MMG-G	4	250	315M	79,38	100	D250	99596712	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	MMG-G	4	315	355L	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-630	MMG-G	4	355	355C	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-630	MMG-G	4	400	315DB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-630	MMG-G	4	450	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-630	MMG-G	4	500	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-630	MMG-G	4	560	400CB	79,38	110	GRID 110	-	-	-	99392585	99392619
LS 350-250-630	MMG-G	4	600	400CB	79,38	110	GRID 110	-	-	-	99392585	99392619
LS 350-250-630	MMG-G	4	530	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-630	MMG-G	4	425	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-630	MMG-G	4	475	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-630	Siemens	6	110	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	Siemens	6	132	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-

Тип насоса	Электродвигатель	Кол-во полюсов	Мощность [кВт]	Типоразмер	Диаметр вала [мм]		Тип муфты	Стандартная муфта Grundfos, центрирующая втулка			Решётчатая муфта	
					Насос	Электродвигатель		№ комплекта	Материал	Болты	Муфта в сборе	Сборочный комплект
LS 350-250-630	Siemens	6	160	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	Siemens	6	200	315L	79,38	85	GRID 90	-	-	-	99392591	99392618
LS 350-250-630	Siemens	6	250	315L	79,38	85	GRID 90	-	-	-	99392591	99392618
LS 350-250-630	Siemens	6	315	355M	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99392584	99392618
LS 350-250-630	Siemens	6	75	315S	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	Siemens	6	90	315M	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	MMG-G	6	110	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	MMG-G	6	132	315L	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	MMG-G	6	160	355M	79,38	100	D250	99596712	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	MMG-G	6	200	355M	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-630	MMG-G	6	220	355M	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-630	MMG-G	6	250	355L	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-630	MMG-G	6	300	355C	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-250-630	MMG-G	6	75	315S	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	MMG-G	6	90	315M	79,38	80	D250	99390315	96789274	96809943	-	-
LS 350-250-630	MMG-G	6	185	355M	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596713	99392619
LS 350-300-508	Siemens	6	110	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	Siemens	6	132	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	Siemens	6	160	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	Siemens	6	200	315L	63,5	80	GRID 80	-	-	-	99392587	99392617
LS 350-300-508	Siemens	6	55	280M	63,5	75	D250	99390320	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	Siemens	6	75	315S	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	Siemens	6	90	315M	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	MMG-G	6	110	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	MMG-G	6	132	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	MMG-G	6	160	355M	63,5	100	D250	99596708	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	MMG-G	6	200	355M	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 350-300-508	MMG-G	6	220	355M	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 350-300-508	MMG-G	6	250	355L	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 350-300-508	MMG-G	6	300	355C	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 350-300-508	MMG-G	6	55	280M	63,5	75	D250	99390320	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	MMG-G	6	75	315S	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	MMG-G	6	90	315M	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 350-300-508	MMG-G	6	185	355M	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 450-350-397	Siemens	4	110	315S	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 450-350-397	Siemens	4	132	315M	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 450-350-397	Siemens	4	160	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 450-350-397	Siemens	4	200	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 450-350-397	Siemens	4	250	315L	63,5	85	D250	99390311	96789274	96809943	-	-
LS 450-350-397	MMG-G	4	110	315S	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 450-350-397	MMG-G	4	132	315M	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 450-350-397	MMG-G	4	160	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 450-350-397	MMG-G	4	200	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 450-350-397	MMG-G	4	250	315M	63,5	100	D250	99596708	96789274	96809943	-	-
LS 450-350-397	MMG-G	4	315	355L	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 450-350-397	MMG-G	4	355	355C	63,5	100	GRID 110	-	-	-	99596709	99392619
LS 450-350-397	Siemens	6	37	250M	63,5	65	D224	99390319	96789269	96809942	-	-
LS 450-350-397	Siemens	6	45	280S	63,5	75	D250	99390320	96789274	96809943	-	-
LS 450-350-397	Siemens	6	55	280M	63,5	75	D250	99390320	96789274	96809943	-	-
LS 450-350-397	Siemens	6	75	315S	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 450-350-397	MMG-G	6	110	315L	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 450-350-397	MMG-G	6	37	250M	63,5	65	D224	99390319	96789269	96809942	-	-
LS 450-350-397	MMG-G	6	45	280S	63,5	75	D250	99390320	96789274	96809943	-	-
LS 450-350-397	MMG-G	6	55	280M	63,5	75	D250	99390320	96789274	96809943	-	-
LS 450-350-397	MMG-G	6	75	315S	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-
LS 450-350-397	MMG-G	6	90	315M	63,5	80	D250	99390310	96789274	96809943	-	-

LS 65-50-241, LS 65-50-330, LS 100-80-241




LS 100-80-356



TM06 9403 4317


TM06 9405 4317

LS 125-100-279, LS 125-100-305




TM06 9406 4317

LS 125-100-381




TM06 9404 4317

LS 150-125-305, LS 150-125-381, LS 200-150-305




TM06 94074317

LS 200-150-483




TM06 9408 4317

LS 200-150-381, LS 250-200-305, LS 250-200-381, LS 300-250-305




TM06 9409 4317

LS 300-250-381




TM06 9410 4317

LS 350-250-498




TM06 9414 4317

LS 450-350-397




TM06 9416 4317

LS 200-150-483 X6




TM06 9411 4317

LS 200-150-508




TM06 9412 4317

LS 350-250-630



LS 300-200-489, LS 350-300-508



LS, двухступенчатый

Рабочее колесо

Комплект состоит из рабочего колеса (поз. 49) и шпонки (поз. 11 и 11а).

Описание	№ комплекта	
	Рабочее колесо, первая ступень	Рабочее колесо, вторая ступень
LS 125-100-370x2	97781580	97781601
LS 150-125-415x2	97781602	97781603
LS 200-150-475x2	97781604	97781605
LS 250-200-575x2	97781606	97781607

Модель

Поз.	Описание	LS 125-100-370x2	LS 150-125-415x2	LS 200-150-475x2	LS 250-200-575x2
	№ комплекта	99516129	99516131	99516132	99516143
53	Модель	1	1	1	1
54	Модель	1	1	1	1
113е	Прокладка	2	2	2	2
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2
113f	Манжетное уплотнение	2	2	2	2
113f	Манжетное уплотнение	-	-	-	1
66	Кольцевое уплотнение	-	-	-	2
110	Кольцевое уплотнение	-	-	-	2
109	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2
54с	Лапчатая шайба	1	1	1	1
54е	Круглая гайка	1	1	1	1
123	Шайба	1	1	1	1

Прокладка

Поз.	Описание	LS 125-100-370x2	LS 150-125-415x2	LS 200-150-475x2	LS 250-200-575x2
	№ комплекта	99516129	99516131	99516132	99516143
72а	Корпус прокладки	1	1	1	1
113е	Прокладка	2	2	2	2
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2
66	Кольцевое уплотнение	-	-	-	2
110	Кольцевое уплотнение	-	-	-	2
109	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2

Уплотнение вала

Поз.	Описание	LS 125-100-370x2	LS 150-125-415x2	LS 200-150-475x2	LS 250-200-575x2
	№ комплекта	99515934	99515935	99515936	99515937
105	Уплотнение вала	2	2	2	2
105	Уплотнение вала	-	-	-	2
113е	Прокладка	2	2	2	2
79	Брызгоотражатель	2	2	2	2
113f	Манжетное уплотнение	2	2	2	2
113f	Манжетное уплотнение	-	-	-	1
66	Кольцевое уплотнение	-	-	-	2
110	Кольцевое уплотнение	-	-	-	2
109	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2
54с	Лапчатая шайба	1	1	1	1
54е	Круглая гайка	1	1	1	1
123	Шайба	1	1	1	1

Кольцо щелевого уплотнения

Поз.	Описание	LS 125-100-370x2	LS 150-125-415x2	LS 200-150-475x2	LS 250-200-575x2
	№ комплекта	97771928	97771929	97771930	99516128
45	Кольцо щелевого уплотнения	2	2	2	2
45	Кольцо щелевого уплотнения	1	1	1	1
24	Пружинный штифт	3	3	1	1

Вал

Комплект состоит из вала (поз. 51) и шпонки (поз. 11 и 11а).

Описание	№ комплекта	
	По часовой стрелке	Против часовой стрелки
LS 125-100-370x2	99516148	99516152
LS 150-125-415x2	99516149	99516153
LS 200-150-475x2	99516150	99516154
LS 250-200-575x2	99516151	99516155


Оборудование

Поз.	Описание № комплекта	LS 125-100-370x2	LS 150-125-415x2	LS 200-150-475x2	LS 250-200-575x2
		99516156	99516157	99516158	99516159
26b	Цилиндрический штифт	4	4	4	4
26с	Винт с головкой под ключ	23	32	35	42
26с	Винт с шестигранной головкой	5	-	-	-
26с	Винт с головкой под ключ	4	4	5	4
58a	Винт с головкой под ключ	-	-	-	8
114	Винт с шестигранной головкой	28	28	24	28
114a	Винт с головкой под ключ	8	8	8	8
114b	Винт с головкой под ключ	-	-	-	12
26b	Конический штифт	3	-	-	-
	Гайка	3	-	-	-
	Винт с головкой под ключ	-	-	1	-


Гильза

Поз.	Описание № комплекта	LS 125-100-370x2	LS 150-125-415x2	LS 200-150-475x2	LS 250-200-575x2
		99516160	99516161	99516162	99516163
66	Кольцевое уплотнение	2	2	2	2
116	Втулка, внутренняя часть	-	2	2	2
116	Втулка, средняя часть	1	1	1	1
116a	Гильза	1	1	1	1
116b	Гильза	1	1	1	1
116с	Гильза	2	2	2	2
116е	Регулировочный винт	4	4	4	4
24	Пружинный штифт	-	-	-	1

Муфта




TM04 4767 1909




TM07 4153 1319

Стандартная муфта Grundfos					Решётчатая муфта							
Муфта в сборе		Материал		Болты		Муфта в сборе						
89o: 1 х охватываемая часть				89d: 1 комплект болтов								
89p: 1 х охватывающая часть				89f: 1 комплект шайб								
89d: 1 комплект болтов/резиновых деталей		89: 1 комплект		89g: 1 комплект стопорных шайб		89o: 1 х муфта соединения ступицы и насоса						
89a: 1 х винт с шестигранной головкой				89e: 1 комплект гаек		89p: 1 х муфта соединения ступицы и двигателя						
89b: 1 х винт с шестигранной головкой				89: 1 комплект резиновых деталей		11a: 1 х шпонка						
11a: 1 х шпонка												
Тип насоса	Электро двигатель	Кол-во полюсов	Мощность [кВт]	Типоразмер	Диаметр вала [мм]		Тип муфты	Стандартная муфта Grundfos, центрирующая втулка			Решётчатая муфта	
					Насос	Электро двигатель		№ комплекта	Материал	Болты	Муфта в сборе	Сборочный комплект
LS 125-100-370x2	MMG-G	4	110	315S	44,45	80	GRID 80	-	-	-	99392569	99392617
LS 125-100-370x2	MMG-G	4	132	315M	44,45	80	GRID 90	-	-	-	99596718	99392618
LS 125-100-370x2	MMG-G	4	160	315L	44,45	80	GRID 90	-	-	-	99596718	99392618
LS 125-100-370x2	MMG-G	4	37	225S	44,45	60	GRID 70	-	-	-	99392567	99392616
LS 125-100-370x2	MMG-G	4	45	225M	44,45	60	GRID 70	-	-	-	99392567	99392616
LS 125-100-370x2	MMG-G	4	55	250M	44,45	65	GRID 70	-	-	-	99392602	99392616
LS 125-100-370x2	MMG-G	4	75	280S	44,45	75	GRID 80	-	-	-	99392603	99392617

Тип насоса	Электро- двигатель	Кол- во полю- сов	Мощнос- ть [кВт]	Типораз- мер	Диаметр вала [мм]		Тип муфты	Стандартная муфта Grundfos, центрирующая втулка			Решётчатая муфта	
					Насос	Электро- двигатель		№ комплекта	Материал	Болты	Муфта в сборе	Сборочный комплект
LS 125-100-370x2	MMG-G	4	90	280M	44,45	75	GRID 80	-	-	-	99392603	99392617
LS 150-125-415x2	MMG-G	4	55	250M	44,45	65	GRID 70	-	-	-	99392602	99392616
LS 150-125-415x2	MMG-G	4	75	280S	44,45	75	GRID 80	-	-	-	99392603	99392617
LS 150-125-415x2	MMG-G	4	110	315S	44,45	80	GRID 80	-	-	-	99392569	99392617
LS 150-125-415x2	MMG-G	4	132	315M	44,45	80	GRID 90	-	-	-	99596718	99392618
LS 150-125-415x2	MMG-G	4	160	315L	44,45	80	GRID 90	-	-	-	99596718	99392618
LS 150-125-415x2	MMG-G	4	200	315L	44,45	80	GRID 90	-	-	-	99596718	99392618
LS 150-125-415x2	MMG-G	4	250	315M	44,45	100	GRID 110	-	-	-	99596719	99392619
LS 150-125-415x2	MMG-G	4	90	280M	44,45	75	GRID 80	-	-	-	99392603	99392617
LS 200-150-475x2	MMG-G	4	132	315M	57,15	80	GRID 90	-	-	-	99596722	99392618
LS 200-150-475x2	MMG-G	4	160	315L	57,15	80	GRID 90	-	-	-	99596722	99392618
LS 200-150-475x2	MMG-G	4	200	315L	57,15	80	GRID 90	-	-	-	99596722	99392618
LS 200-150-475x2	MMG-G	4	250	315M	57,15	100	GRID 110	-	-	-	99596711	99392619
LS 200-150-475x2	MMG-G	4	315	355L	57,15	100	GRID 110	-	-	-	99596711	99392619
LS 200-150-475x2	MMG-G	4	355	355C	57,15	100	GRID 110	-	-	-	99596711	99392619
LS 200-150-475x2	MMG-G	6	110	315L	57,15	80	GRID 90	-	-	-	99596720	99392618
LS 200-150-475x2	MMG-G	6	132	315L	57,15	80	GRID 90	-	-	-	99596720	99392618
LS 200-150-475x2	MMG-G	6	37	250M	57,15	65	GRID 70	-	-	-	99392606	99392616
LS 200-150-475x2	MMG-G	6	45	280S	57,15	75	GRID 80	-	-	-	99392607	99392617
LS 200-150-475x2	MMG-G	6	55	280M	57,15	75	GRID 80	-	-	-	99392607	99392617
LS 200-150-475x2	MMG-G	6	75	315S	57,15	80	GRID 80	-	-	-	99392581	99392617
LS 200-150-475x2	MMG-G	6	90	315M	57,15	80	GRID 90	-	-	-	99596720	99392618
LS 250-200-575x2	MMG-G	4	250	315M	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596724	99392619
LS 250-200-575x2	MMG-G	4	315	355L	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596724	99392619
LS 250-200-575x2	MMG-G	4	355	355C	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596724	99392619
LS 250-200-575x2	MMG-G	4	400	315DB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99596725	99392618
LS 250-200-575x2	MMG-G	4	450	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99596725	99392618
LS 250-200-575x2	MMG-G	4	500	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99596725	99392618
LS 250-200-575x2	MMG-G	4	560	400CB	79,38	110	GRID 110	-	-	-	99596726	99392619
LS 250-200-575x2	MMG-G	4	600	400CB	79,38	110	GRID 110	-	-	-	99596726	99392619
LS 250-200-575x2	MMG-G	4	425	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99596725	99392618
LS 250-200-575x2	MMG-G	4	475	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99596725	99392618
LS 250-200-575x2	MMG-G	4	530	355CB	79,38	95	GRID 90	-	-	-	99596725	99392618
LS 250-200-575x2	MMG-G	6	110	315L	79,38	80	GRID 90	-	-	-	99596723	99392618
LS 250-200-575x2	MMG-G	6	132	315L	79,38	80	GRID 90	-	-	-	99596723	99392618
LS 250-200-575x2	MMG-G	6	160	355M	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596724	99392619
LS 250-200-575x2	MMG-G	6	200	355M	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596724	99392619
LS 250-200-575x2	MMG-G	6	220	355M	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596724	99392619
LS 250-200-575x2	MMG-G	6	250	355L	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596724	99392619
LS 250-200-575x2	MMG-G	6	300	355C	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596724	99392619
LS 250-200-575x2	MMG-G	6	90	315M	79,38	80	GRID 90	-	-	-	99596723	99392618
LS 250-200-575x2	MMG-G	6	185	355M	79,38	100	GRID 110	-	-	-	99596724	99392619



TM07 3964 0919



TM07 3965 0919