

UNILIFT CC/KP HORDOZHATÓ MERÜLŐSZIVATTYÚK



UNILIFT KP

UNILIFT CC

Az UNILIFT CC/KP zsomszivattyú család hatékony megoldást jelent a háztartási szennyezettvíz elszállítására.

Az egyfokozatú merülőszivattyúk félig nyitott járókereke akár Ø10 mm szemcseméretű közeg átáramlását is lehetővé teszi, a rozsdamentes acél szűrőtalp viszont megakadályozza, hogy ettől nagyobb átmérőjű anyag a szivattyúba kerüljön. Az Unilift KP és CC olyan merülőszivattyú, amely egyaránt alkalmas ideiglenes és végleges szabadon álló telepítésekre is.

ELŐNYÖK

- Könnyű
- Beépíthető és szabadonálló telepítés
- Egyszerű telepítés
- Egyszerűen karbantartható
- Automatikus üzem, opcionális
- Minőségi rozsdamentes acél, mely agresszív közegre is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET


- Esővíz, belvíz és árvízi víz
- Úszómedence víz
- Zuhanyzók, mosógépek és mosogatók vize a csatornaszint alatt
- Kiváló minőségű rozsdamentes acél, mely ellenáll a kevésbé agresszív közegnek

ISMERJÜK MEG AZ UNILIFT CC/KP SZIVATTYÚT

UNILIFT CC – FŐBB TULAJDONSÁGOK

- Alacsony leszívási szint, akár 3 mm-ig
- Visszatorlódás elleni védelem
- Túlterhelés elleni védelem
- Könnyű, hordozható
- Önlégtelenítő szelep
- Auto-újraindítás
- Adapter az egyszerű csatlakoztatáshoz

UNILIFT CC – JELLEGGÖRBE




UNILIFT CC – TERMÉKVÁLASZTÉK

Szivattyú típus				Tömeg [kg]
	H1	B1	B2	
UNILIFT CC 5	305	160	26.5	4.35
UNILIFT CC 7	305	160	26.5	4.6
UNILIFT CC 9	340	160	26.5	6.5

UNILIFT CC – MŰSZAKI ADATOK

- Max. térfogatáram, Q: 14 m³/h
- Max. emelőmagasság, H: 9 m
- Közeghőm.: 0 °C ... +40 °C
- Max. szemcseméret Ø10
- Anyag: Kompozit
- Alacsony leszívási szint, 3 mm




UNILIFT KP – FŐBB TULAJDONSÁGOK

- Visszatorlódás elleni védelem*
- Túlterhelés elleni védelem
- Auto-újraindítás
- Könnyű, hordozható
- Szintkapcsolóval, vagy szintkapcsoló nélkül
- Egyszerűen felrakható szűrőtalp
- Visszacsapó szelep, opcionális

*Visszacsapóval ellátott KP szivattyú szükséges.

UNILIFT KP – JELLEGGÖRBE



UNILIFT KP – TERMÉKVÁLASZTÉK

Szivattyú típus				Tömeg [kg]
	H1	B1	B2	
UNILIFT KP 150	220	140	30	7.3
UNILIFT KP 250	220	140	30	7.0
UNILIFT KP 350	230	140	30	8.1

UNILIFT KP – MŰSZAKI ADATOK

- Max. térfogatáram, Q: 14 m³/h
- Max. emelőmagasság, H: 9 m
- Közeghőm.: 0 °C...+50 °C
- Max. szemcseméret Ø10
- Anyag: Rozsdamentes acél

