

RYCHLÝ PRŮVODCE VÝBĚREM

ŘADA SOLOLIFT2

















PŘEČERPÁVACÍ STANICE



Pevný vstup




Další volitelný vstup

| |  SOLOLIFT2 WC-1 |  SOLOLIFT2 WC-3 |  SOLOLIFT2 D-2 |  SOLOLIFT2 C-3 |  SOLOLIFT2 CWC-3 |
|--|---|---|--|--|--|
|  Toaleta | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | | |
|  Závěsná toaleta | | | | | <input checked="" type="radio"/> |
|  Pisoár | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | <input type="radio"/> |
|  Umyvadlo | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Bidet | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Sprcha | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Vana | | | | <input type="radio"/> | |
|  Pačka | | | | <input type="radio"/> | |
|  Kuchyňský dřez | | | | <input type="radio"/> | |
|  Myčka nádobí | | | | <input type="radio"/> | |
|  Změkčovač vody | | | | <input type="radio"/> | |



PŘEČERPÁVACÍ STANICE - RYCHLÝ PRŮVODCE DIMENZOVÁNÍM



SOLOLIFT2 WC-1



Toaleta 4-9 l



Toaleta 4-6 l






Umyvadlo

PŘEČERPÁVACÍ STANICE - RYCHLÝ PRŮVODCE DIMENZOVÁNÍM






SOLOLIFT2 WC-3



PŘEČERPÁVACÍ STANICE - RYCHLÝ PRŮVODCE DIMENZOVÁNÍM



SOLOLIFT2 CWC-3



PŘEČERPÁVACÍ STANICE - RYCHLÝ PRŮVODCE DIMENZOVÁNÍM



SOLOLIFT2 C-3

| 6 m | x | | | | | | | | | | Ø36.2 mm | |
|-----|---------|-----|-------|-----|---------|-----|-------|-----|---------|-----|----------|----------|
| | 30 | 30 | 9 | 13 | | | | | | | | Ø28.4 mm |
| | 14 | 14 | | | | | | | | | | Ø26 mm |
| | 4 | | | | | | | | | | | Ø23 mm |
| | | | | | | | | | | | | Ø20 mm |
| 5 m | | | 31 | 35 | | 3 | | | | | | Ø36.2 mm |
| | 54 | 54 | 2.5 | 4 | | | | | | | | Ø28.4 mm |
| | 30 | 30 | | | | | | | | | | Ø26 mm |
| | 13 | | | | | | | | | | | Ø23 mm |
| | 2 | 2.5 | | | | | | | | | | Ø20 mm |
| 4 m | | | 53 | 58 | 8 | 14 | | 0.5 | | | | Ø36.2 mm |
| | 78 | 78 | 9 | 11 | | | | | | | | Ø28.4 mm |
| | 45 | 45 | 2.5 | 4.5 | | | | | | | | Ø26 mm |
| | 21 | 21 | | | | | | | | | | Ø23 mm |
| | 6.5 | 7 | | | | | | | | | | Ø20 mm |
| 3 m | | | 76 | 80 | 19 | 24 | | 7 | | | | Ø36.2 mm |
| | 102 | 102 | 16 | 18 | 1.5 | 3 | | | | | | Ø28.4 mm |
| | 61 | 61 | 7 | 9.5 | | | | | | | | Ø26 mm |
| | 30 | 30 | 2 | 2.5 | | | | | | | | Ø23 mm |
| | 12 | 12 | | | | | | | | | | Ø20 mm |
| 2 m | | | 98 | 102 | 29 | 35 | | 13 | | 3 | | Ø36.2 mm |
| | 126 | 128 | 23 | 25 | 5 | 6.5 | | 1 | | | | Ø28.4 mm |
| | 77 | 76 | 12 | 14 | 1 | 2.5 | | | | | | Ø26 mm |
| | 39 | 39 | 5 | 5.5 | | | | | | | | Ø23 mm |
| | 16 | 16 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | Ø20 mm |
| 1 m | | | 120 | 124 | 38 | 46 | | 20 | | 7 | 1 | Ø36.2 mm |
| | 150 | 150 | 30 | 32 | 9 | 10 | | 3.5 | | 0.5 | | Ø28.4 mm |
| | 92 | 92 | 17 | 19 | 3.5 | 5 | | 1.5 | | | | Ø26 mm |
| | 47 | 47 | 8 | 8.5 | 1 | 1.5 | | | | | | Ø23 mm |
| | 20 | 21 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | Ø20 mm |
| 0 m | 0.5 l/s | | 1 l/s | | 1.5 l/s | | 2 l/s | | 2.5 l/s | | 3 l/s | |



PŘEČERPÁVACÍ STANICE - RYCHLÝ PRŮVODCE DIMENZOVÁNÍM



SOLOLIFT2 D-2

| 4 m | x | | | | Ø28.4 mm |
|-----|----------|---------|-------|---------|----------|
| | 6 | | | | |
| 3 m | | 24 | | | Ø28.4 mm |
| | 22 | 0,1 | | | Ø20 mm |
| 2 m | | 47 | 3 | | Ø28.4 mm |
| | 37 | 4.5 | | | Ø20 mm |
| 1 m | | 71 | 10 | | Ø28.4 mm |
| | 52 | 9,5 | | | Ø20 mm |
| 0 m | 0.25 l/s | 0.5 l/s | 1 l/s | 1.5 l/s | |