

















# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ

ЛИНЕЙКА SOLOLIFT2

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ

● Основной вид


○ Дополнительный вход

	 <b>SOLOLIFT2</b> WC-1	 <b>SOLOLIFT2</b> WC-3	 <b>SOLOLIFT2</b> D-2	 <b>SOLOLIFT2</b> C-3	 <b>SOLOLIFT2</b> CWC-3
 Унитаз	●	●			
 Подвесной унитаз					●
 Писсуар	○	○			○
 Умывальник	○	○	○	○	○
 Биде	○	○	○	○	○
 Душ		○	○	○	○
 Ванна				○	
 Стиральная машина				○	
 Кухонная раковина				○	
 Посудомоечная машина				○	
 Водоумягчитель				○	



# БЫСТРЫЙ ПОДБОР КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ СЕРИИ SOLOLIFT2



**SOLOLIFT2 WC-1**



Унитаз  
4–9 л



Унитаз  
4–6 л




Умывальник



# БЫСТРЫЙ ПОДБОР КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ СЕРИИ SOLOLIFT2



**SOLOLIFT2 WC-3**



Унитаз  
4–9 л



Унитаз  
4–9 л



Умывальник







Душ

# БЫСТРЫЙ ПОДБОР КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ СЕРИИ SOLOLIFT2



**SOLOLIFT2 CWC-3**



# БЫСТРЫЙ ПОДБОР КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ СЕРИИ SOLOLIFT2



**SOLOLIFT2 C-3**

6 м	X										Ø36,2 мм	
	30	30	9	13								Ø28,4 мм
	14	14										Ø26 мм
	4											Ø23 мм
												Ø20 мм
5 м			31	35		3						Ø36,2 мм
	54	54	2,5	4								Ø28,4 мм
	30	30										Ø26 мм
	13											Ø23 мм
	2	2,5										Ø20 мм
4 м			53	58	8	14		0,5				Ø36,2 мм
	78	78	9	11								Ø28,4 мм
	45	45	2,5	4,5								Ø26 мм
	21	21										Ø23 мм
	6,5	7										Ø20 мм
3 м			76	80	19	24		7				Ø36,2 мм
	102	102	16	18	1,5	3						Ø28,4 мм
	61	61	7	9,5								Ø26 мм
	30	30	2	2,5								Ø23 мм
	12	12										Ø20 мм
2 м			98	102	29	35		13		3		Ø36,2 мм
	126	128	23	25	5	6,5		1				Ø28,4 мм
	77	76	12	14	1	2,5						Ø26 мм
	39	39	5	5,5								Ø23 мм
	16	16	0,5	0,5								Ø20 мм
1 м			120	124	38	46		20		7		Ø36,2 мм
	150	150	30	32	9	10		3,5		0,5		Ø28,4 мм
	92	92	17	19	3,5	5		1,5				Ø26 мм
	47	47	8	8,5	1	1,5						Ø23 мм
	20	21	2,5	2,5								Ø20 мм
0 м												
	0,5 л/с		1 л/с		1,5 л/с		2 л/с		2,5 л/с		3 л/с	



## БЫСТРЫЙ ПОДБОР КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ СЕРИИ SOLOLIFT2



**SOLOLIFT2 D-2**

4 м	x				Ø28,4 мм
	6				Ø20 мм
3 м		24			Ø28,4 мм
	22	0,1			Ø20 мм
2 м		47	3		Ø28,4 мм
	37	4,5			Ø20 мм
1 м		71	10		Ø28,4 мм
	52	9,5			Ø20 мм
0 м	0,25 л/с	0,5 л/с	1 л/с	1,5 л/с	