

Den komplette drænpumpe-løsning



vvs nr. 39 1281.307

Enhver, der har oplevet en oversvømmet kælder, vil være enige i, at man skal kunne gå tørskoet så hurtigt som muligt. Det gælder om at få fjernet vandet så hurtigt og effektivt som muligt – og til det har du brug for en enkel og effektiv pumpe-løsning.

Grundfos' Multi-Box indeholder lige præcis de ting, du har brug for, hvis du skal tømme en oversvømmet kælder i en fart. Den er klar på få minutter og enkel at betjene, så du sparer dyrebar tid.

Multi-Box CC7 indeholder:

- En Grundfos Unilift CC7-pumpe med påmonteret Storz-C kobling
- En multifunktions-filterboks
- 15 meter afgangsslange med beskyttelseskappe
- En ekstra Unilift CC-adapter, som passer til flere størrelser slanger

Helt i bund

Ved en oversvømmelse betyder det rigtig meget, hvor "lav" sugeevne pumpen har. Med en Unilift CC kan du pumpe vandet væk helt ned til en vandstand på 3 mm (ved at fjerne sien), hvor de fleste andre pumper kun kan

pumpe ned til en vandstand på 3 cm. I en kælder på 100 m² betyder det 2.700 liter mindre, du skal fjerne med klud og spand.

Multifunktionsboks

Boksens primære opgave er at fungere som filter under pumpningen. Pumpen placeres inde i boksen, som via en række huller sikrer, at vandet flyder frit, og som samtidig mindsker risikoen for blokering på grund af forskelligt materiale, der flyder rundt i vandet. Boksen fungerer desuden som praktisk opbevaring for pumpen og de øvrige dele.


Selvudluftende ventil

Grundfos Unilift CC7-pumpen er udstyret med en unik selvudluftende funktion, som gør den endnu lettere at bruge. Placer pumpen i vandet, tilslut strøm, og slap af. Den specielle selvudluftende ventil, som sidder i håndtaget, hindrer at der kommer luft i pumpen.



Én pumpe løser flere opgaver

I hjemmet og haven er der utallige muligheder for at bruge Grundfos Multi-Box CC7. De indbyggede funktioner kombineret med Grundfos' velkendte kvalitet gør det muligt.



ANVENDELSE

Sænke vandstanden i fiskedamme

Det kan være både tidskrævende og besværligt at sænke vandstanden i fiskedammen før vinteren. I stedet for at bruge spand eller hævert, så brug Grundfos Multi-Box CC7 – det gør jobbet meget nemmere.

Tømme swimmingpoolen

Med den kraftfulde Grundfos Unilift CC7 kan du nemt tømme poolen for vand, og de medfølgende 15 m slange giver mulighed for at dirigere vandet derhen, hvor du gerne vil have det.

Tømme vandbeholder før rengøring

Hvis du samler regnvand, kan du let tømme beholderen med Multi-Box-løsningen før rengøring eller vedligeholdelse.

Tekniske data for en Unilift CC7 A1

Max. løftehøjde	7 m
Max. flow	10 m ³ /h
Væsketemperatur	-0°C til +40°C (+70°C i korte perioder)

KENDETEGN

Ud over Unilift CC's unikke funktioner – som fx tørløbssikring, sugsevne, lang levetid og den selvudluftende ventil – tilbyder Multi-Box-løsningen endvidere:

Fleksibel svømmeafbryder

Den specielle, fleksible svømmeafbryder gør det muligt at justere på niveauforskellen på start og stop. Kablet fastgøres blot på siden af håndtaget i den ønskede længde – kablet skal ikke afkortes.



CC-adapter

Med multiboksen medfølger en ekstra adapter, som ikke blot gør installationen enkel, den er også udstyret med en kontraventil, som forhindrer tilbageløb, når pumpen er stoppet. Den passer til ¼", 1" og 1½" rørgevind.



Anti-klemkrave

Du finder også en speciel beskyttende krave i multiboksen. Den er udviklet til at forhindre, at slangen bliver klemt af vinduet, når der pumpes vand fra en kælder. Kraven placeres let hvor som helst på slangen.



vvs nr. 39 1281.307
Produkt nr. 97519841