

GRUNDFOS SCALA1

AUMENTO PRESSIONE FACILE ED EFFICIENTE

Grundfos SCALA1 è un gruppo di aumento pressione tutto in uno, con motore ad alta efficienza e idraulica a bassa rumorosità per l'approvvigionamento idrico in edifici domestici e residenziali.

Il sistema integrato di comunicazione Bluetooth permette il controllo completo, anche in presenza di impianti a due pompe, grazie all'applicazione Grundfos GO REMOTE.

Ciò significa che l'installazione e il primo avviamento non sono mai stati così facili. L'applicazione Grundfos GO REMOTE consente di visualizzare eventuali guasti per una rapida e facile risoluzione. E' inoltre possibile creare e inviare report via e-mail e accedere da remoto alle impostazioni della pompa.



AUMENTO PRESSIONE E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SEMPLIFICATI

GRUPPO DI AUMENTO PRESSIONE TUTTO IN UNO

SCALA1 è un gruppo di aumento pressione compatto e completo che include pompa, motore, serbatoio a membrana, sensore di portata e di pressione, protezione contro la marcia a secco, controller e valvola di non ritorno, che garantiscono un funzionamento ottimale e il controllo intelligente della pompa.

INSTALLAZIONE E PRIMO AVVIAMENTO

Installarla non è mai stato così semplice! Infatti, è sufficiente collegare i tubi, adescare la pompa e collegarla. E' possibile configurare la pompa direttamente dal pannello di controllo. Per impostazioni più avanzate utilizzare l'app Grundfos GO REMOTE e seguire la configurazione guidata.

SISTEMA DI COMUNICAZIONE BLUETHOOOTH INTEGRATO

Il sistema integrato di comunicazione Bluetooth consente di collegare la pompa all'app Grundfos GO REMOTE, permettendo di monitorare e risolvere eventuali guasti di SCALA1 direttamente dallo smartphone. E' possibile scaricare l'app Grundfos GO REMOTE su qualsiasi dispositivo con sistemi operativi iOS o Android.

FACILE CONTROLLO DEI GRUPPI A DUE POMPE


La tecnologia integrata booster/multipompa consente funzionamenti sia in cascata che in alternanza. La configurazione on line è facilitata grazie all'app Grundfos GO REMOTE.

TRE VARIANTI PER TUTTE LE ESIGENZE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DOMESTICO

SCALA1 è progettata per l'aumento pressione nelle installazioni domestiche per il pompaggio dai serbatoi sopraelevati o serbatoi di accumulo. E' ideale anche per il prelievo di acqua da pozzi con profondità massima di 8 metri e per l'aumento pressione dalle principali reti idriche*.

GRUPPO DI AUMENTO PRESSIONE DOMESTICO, IDEALE PER:

- Abitazioni private
- Irrigazione giardini



SOLUZIONE PERFETTA ANCHE PER LE SEGUENTI APPLICAZIONI:

- Serre
- Impianti di irrigazione automatica
- Autolavaggi
- Reparti di frutta e verdura

E' possibile ottenere una portata maggiore connettendo tra loro due pompe con gli accessori fornibili a richiesta (basamento, cavo e collettori di aspirazione e mandata). Per una facile installazione seguire la configurazione guidata online di Grundfos GO REMOTE.



	SCALA1 3-35	SCALA1 3-45	SCALA1 5-55
Max temperatura ambiente	55 °C		
Max temperatura liquido	45 °C		
Max pressione d'impianto	8 bar		
Max pressione in aspirazione	4 bar	3 bar	2 bar
Max prevalenza	36 m	44 m	52 m
Prevalenza nominale	20 m	25 m	25 m
Portata nominale	3.7 m³/h	3.6 m³/h	5.3 m³/h
Classe di protezione IP	X4D (Installazione esterna)		
Liquidi pompati	Acqua pulita		
Livello di rumorosità	53-59dB(A)		
Peso netto	11.5 kg	12.0 kg	14.0 kg
Capacità d'aspirazione	max 8 m		

* Prima di installare direttamente sulla rete, consultare le normative locali.

Scopri di più su grundfos.com