

รายงานการวัดเสียง			
ISO 3745			
วัตถุ:	ชนิดมอเตอร์: MGE71A	U:	200-240 [V]
		f:	50/60 [Hz]
		P2:	0.37 [kW]
		n:	2900 - 4000 [rpm]
เงื่อนไขการทดสอบ:	Load: No load / Idle	การทดสอบเสียง:	230 [V]
		f:	50 [Hz]
		P2:	0 [kW]
		n:	1500 [rpm]
ความคิดเห็น:			

รายงานการวัดเสียง			
ISO 3745			
วัตถุ:	ชนิดมอเตอร์: MGE71A	U:	200-240 [V]
		f:	50/60 [Hz]
		P2:	0.37 [kW]
		n:	2900 - 4000 [rpm]
เงื่อนไขการทดสอบ:	Load: No load / Idle	การทดสอบเสียง:	230 [V]
		f:	50 [Hz]
		P2:	0 [kW]
		n:	2250 [rpm]
ความคิดเห็น:			

รายงานการวัดเสียง			
ISO 3745			
วัตถุ:	ชนิดมอเตอร์: MGE71A	U:	200-240 [V]
		f:	50/60 [Hz]
		P2:	0.37 [kW]
		n:	2900 - 4000 [rpm]
เงื่อนไขการทดสอบ:	Load: No load / Idle	การทดสอบเสียง:	230 [V]
		f:	50 [Hz]
		P2:	0 [kW]
		n:	3000 [rpm]
ความคิดเห็น:			

รายงานการวัดเสียง			
ISO 3745			
วัตถุ:	ชนิดมอเตอร์: MGE71A	U:	200-240 [V]
		f:	50/60 [Hz]
		P2:	0.37 [kW]
		n:	2900 - 4000 [rpm]
เงื่อนไขการทดสอบ:	Load: No load / Idle	การทดสอบเสียง:	230 [V]
		f:	50 [Hz]
		P2:	0 [kW]
		n:	3600 [rpm]
ความคิดเห็น:			
</			

รายงานการวัดเสียง			
ISO 3745			
วัตถุ:	ชนิดมอเตอร์: MGE71A	U:	200-240 [V]
		f:	50/60 [Hz]
		P2:	0.37 [kW]
		n:	2900 - 4000 [rpm]
เงื่อนไขการทดสอบ:	Load: No load / Idle	การทดสอบเสียง:	230 [V]
		f:	50 [Hz]
		P2:	0 [kW]
		n:	4000 [rpm]
ความคิดเห็น:			