

85904387 MGE90LC 60 Hz

|                                                 |                             |                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Rapport mesure sonore                           |                             |                                    |
| Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743 |                             |                                    |
| Type de moteur: MGE90LC                         | Référence produit: 85904387 | Diamètre du ventilateur: D108 [mm] |
| P2: 3 [CV]                                      | Pôle: 2                     |                                    |

**Remarques:** La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

**Testé à:**

Niveau bande sonore [db]

| Fréquence centrale                       | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| Puissance sonore                         |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Niveau re: 1 pW                          |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa |     |     |     |      |      |      |      |       |         |

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2

