

85U15906 MG90SB 60 Hz

Rapport mesure sonore
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur: MG90SB	Référence produit: 85U15906	Diamètre du ventilateur: D108 [mm]
P2: 2 [CV]	U: 440 [V]	Pôle: 2
		Fréquence: 60 [Hz]


Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à:

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore Niveau re: 1 pW	60,4	62,3	65,3	66,8	64,0	59,7	53,6	70,6	71,7
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	48,3	50,3	53,3	54,8	52,0	47,7	41,6	58,6	59,7

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR

N° fichier: LY15674-29.09.2006