

87410032 MG160LB 60 Hz

Rapport mesure sonore
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur: MG160LB	Référence produit: 87410032	Diamètre du ventilateur: D215 [mm]
P2: 20 [CV]	U: 440 [V]	Pôle: 4
		Fréquence: 60 [Hz]


Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à:

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore Niveau re: 1 pW	56,3	58,6	62,7	66,2	64,8	60,7	56,8	70,5	71,3
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	43,8	46,1	50,2	53,7	52,4	48,3	44,3	58,0	58,8

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR N° fichier: LY 18.03.2010