

87312301 MG112MC 60 Hz

Rapport mesure sonore
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur: MG112MC	Référence produit: 87312301	Diamètre du ventilateur: D128 [mm]
P2: 5.5 [CV]	U: 440 [V]	Pôle: 2
		Fréquence: 60 [Hz]


Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à:

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore Niveau re: 1 pW	66,2	68,8	71,2	72,0	68,9	65,7	58,5	75,9	77,2
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	53,9	56,5	58,9	59,7	56,7	53,4	46,2	63,6	65,0

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR

N° fichier: LY15890-16.10.2006