

87104343 MG71B 60 Hz

Rapport mesure sonore
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur: MG71B	Référence produit: 87104343	Diamètre du ventilateur: D124 [mm]
P2: 0.5 [CV]	U: 440 [V]	Pôle: 4
		Fréquence: 60 [Hz]


Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à:

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore Niveau re: 1 pW	42,4	42,7	45,1	47,5	48,9	44,0	33,3	53,2	53,6
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	30,7	31,0	33,4	35,8	37,2	32,3	21,5	41,5	41,9

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR N° fichier: LY20114-27.11-2007