

85900548 MG132SC 50赫兹

声音测量报告  
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

|               |               |                  |
|---------------|---------------|------------------|
| 电机类型: MG132SC | 产品号: 85900548 | 风扇直径: D128 [毫米]  |
| P2: 5.5 [千瓦]  | U: 400 [V]    | 极: 2 频率: 50 [Hz] |

备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

| 中心频率              | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 声功率               |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 液位 re : 1 pW      | 62,0 | 64,2 | 66,5 | 67,6 | 63,8 | 60,2 | 52,6 | 71,1  | 72,6    |
| 平均声压              |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 在 1m 时。re: 20 UPa | 49,7 | 51,9 | 54,1 | 55,3 | 51,5 | 47,9 | 40,3 | 58,8  | 60,3    |

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压

