

87262297 MG100LC 50 Hz

Rapport mesure sonore			
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743			
Type de moteur: MG100LC	Référence produit: 87262297	Diamètre du ventilateur: D108 [mm]	
P2: 3 [kW]	U: 400 [V]	Pôle: 2	Fréquence: 50 [Hz]


Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à:

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore	54,3	60,4	62,2	62,4	60,7	59,1	52,5	67,3	68,4
Niveau re: 1 pW									
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	42,3	48,4	50,2	50,4	48,7	47,1	40,4	55,3	56,4

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR N° fichier: LY15655-29.09.2006