


85805102 MG71A 50 Hz

|                                                |                             |                                |                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Έκθεση Μέτρησης Ήχου                           |                             |                                |                    |
| Μέτρηση ηχητικής ισχύος σύμφωνα με DS/ISO-3743 |                             |                                |                    |
| Τύπος κινητήρα: MG71A                          | Κωδικός προϊόντος: 85805102 | Διάμετρος ανεμιστήρα: D89 [mm] |                    |
| P2: 0.37 [kW]                                  | U: 400 [V]                  | Πόλος: 2                       | Συχνότητα: 50 [Hz] |

**Παρατηρήσεις:** Η τιμή εκπομπής θορύβου που δηλώνεται δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές παραγωγής και τις αβεβαιότητες μέτρησης. Κατά συνέπεια, η δηλωθείσα τιμή ενδέχεται να είναι μέχρι και 3 dB υψηλότερη από την τιμή για τη μέση μονάδα παραγωγής.

**Δοκιμάστηκε στις:**

|                                      |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Στάθμη Ζώνης Οκτάβας [dB]            |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| Κεντρική συχνότητα                   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| Ηχητική Ισχύς Αναφ στάθμης: 1 pW     | 43,6 | 51,6 | 52,4 | 59,1 | 56,1 | 51,2 | 45,5 | 62,2  | 62,4    |
| Μέση ηχητική πίεση σε 1m. re: 20 UPa | 31,8 | 39,9 | 40,7 | 47,3 | 44,4 | 39,5 | 33,8 | 50,4  | 50,6    |



Αρχικά: KIR      Αρ. αρχείου: LY15607-27.09.2006