

87260324 MG100LB 50赫兹

声音测量报告  
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

|               |               |                  |
|---------------|---------------|------------------|
| 电机类型: MG100LB | 产品号: 87260324 | 风扇直径: D108 [毫米]  |
| P2: 2.2 [千瓦]  | U: 400 [V]    | 极: 4 频率: 50 [Hz] |


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

| 中心频率              | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 声功率               |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 液位 re : 1 pW      | 41,7 | 44,3 | 46,8 | 49,9 | 49,8 | 41,1 | 33,8 | 54,3  | 54,7    |
| 平均声压              |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 在 1m 时。re: 20 UPa | 29,6 | 32,3 | 34,8 | 37,8 | 37,8 | 29,1 | 21,7 | 42,2  | 42,7    |

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY20072-22.11.2007