

85905051 MG71A 50 Hz

Rapport mesure sonore
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur: MG71A	Référence produit: 85905051	Diamètre du ventilateur: D89 [mm]
P2: 0.37 [kW]	U: 400 [V]	Pôle: 2
		Fréquence: 50 [Hz]


Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à:

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore Niveau re: 1 pW	43,6	51,6	52,4	59,1	56,1	51,2	45,5	62,2	62,4
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	31,8	39,9	40,7	47,3	44,4	39,5	33,8	50,4	50,6

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR

N° fichier: LY15607-27.09.2006