

85904196 MG90SB 50 Hz

Rapport mesure sonore
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur: MG90SB	Référence produit: 85904196	Diamètre du ventilateur: D108 [mm]
P2: 1.5 [kW]	U: 400 [V]	Pôle: 2
		Fréquence: 50 [Hz]


Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à:

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore Niveau re: 1 pW	56,4	57,9	60,4	63,1	59,1	54,8	48,9	66,2	67,3
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	44,4	45,9	48,3	51,1	47,0	42,7	36,9	54,2	55,3

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR

N° fichier: LY15673-29.09.2006