

85905115 MG80A 50 Hz

รายงานการวัดเสียง			
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743			
ชนิดมอเตอร์: MG80A	หมายเลขผลิตภัณฑ์85905115	เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลมD89 [mm]	
P2: 0.75 [kW]	U: 400 [V]	ขั้ว: 2	ความถี่: 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้้นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย
ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตภัณฑ์ทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่:

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	43,9	52,3	53,3	54,9	55,9	51,3	46,3	60,6	61,1
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	32,1	40,5	41,5	43,1	44,0	39,5	34,5	48,8	49,3

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR

หมายเลขไฟล์: LY15640-28.09.2006