

86Z11501 MG71A 50 Hz

รายงานการวัดเสียง			
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743			
ชนิดมอเตอร์: MG71A	หมายเลขผลิตภัณฑ์86Z11501	เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลมD124 [mm]	
P2: 0.25 [kW]	U: 400 [V]	ขั้ว: 4	ความถี่: 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้้นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย
ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตเฉลี่ยทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่:

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	36,0	37,8	42,9	43,5	45,4	43,1	28,0	50,2	50,3
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	24,3	26,1	31,2	31,8	33,6	31,4	16,3	38,5	38,6

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR

หมายเลขไฟล์: LY19246-24.08.2007