

85901416 MGE160MB 50赫兹

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MGE160MB	产品号: 85901416	风扇直径: ?240 CW	[毫米]
P2: 11 [千瓦]	极: 2		


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率									
液位 re : 1 pW									
平均声压									
在 1m 时。 re: 20 UPa									

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



声音测量报告

根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MGE160MB产品号: 85901416风扇直径: ?240 CW [毫米]

P2: 11 [千瓦]极: 2

备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率									
液位 re : 1 pW									
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa									

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压

100

80

60

40

20

0

32631252505001,0002,0004,0008,000

频率[Hz]

dB(lin)

dB(A)

从格兰富CAPS打印出 [2024.19.002]

2/4

声音测量报告

根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MGE160MB

产品号: 85901416

风扇直径: ?240 CW

[毫米]

P2: 11 [千瓦]

极: 2

备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率									
液位 re : 1 pW									
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa									

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压

100

80

60

40

20

0

声压等级 [dB]

32

63

125

250

500

1,000

2,000

4,000

8,000

频率[Hz]

dB(lin)

dB(A)

从格兰富CAPS打印出 [2024.19.002]

3/4

声音测量报告

根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型：MGE160MB

产品号：85901416

风扇直径：?240 CW

[毫米]

P2: 11 [千瓦]

极：2

备注：宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。因此，宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点：

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率									
液位 re : 1 pW									
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa									

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压

100

80

60

40

20

0

声压等级 [dB]

32

63

125

250

500

1,000

2,000

4,000

8,000

频率 [Hz]

dB(lin)

dB(A)

从格兰富CAPS打印出 [2024.19.002]

4/4