

85D04906 MG90SB 50赫兹

声音测量报告  
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

|              |               |                  |
|--------------|---------------|------------------|
| 电机类型: MG90SB | 产品号: 85D04906 | 风扇直径: D108 [毫米]  |
| P2: 1.5 [千瓦] | U: 400 [V]    | 极: 2 频率: 50 [Hz] |


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

| 中心频率                      | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 声功率<br>液位 re: 1 pW        | 56,4 | 57,9 | 60,4 | 63,1 | 59,1 | 54,8 | 48,9 | 66,2  | 67,3    |
| 平均声压<br>在 1m 时。re: 20 UPa | 44,4 | 45,9 | 48,3 | 51,1 | 47,0 | 42,7 | 36,9 | 54,2  | 55,3    |

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY15673-29.09.2006