

85Z15005 MG71B 50 Hz

รายงานการวัดเสียง			
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743			
ชนิดมอเตอร์: MG71B	หมายเลขผลิตภัณฑ์: 85Z15005	เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม D89 [mm]	
P2: 0.55 [kW]	U: 400 [V]	ขั้ว: 2	ความถี่: 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้ นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย
ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตภัณฑ์ทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่:

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	43,7	52,9	52,4	56,2	55,4	51,2	45,4	60,7	61,2
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	31,9	41,2	40,6	44,5	44,5	39,4	33,6	49,0	49,5

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR

หมายเลขไฟล์: LY15679-29.09-2006