

85905371 MG180MB 50 Hz

รายงานการวัดเสียง			
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743			
ชนิดมอเตอร์: MG180MB	หมายเลขผลิตภัณฑ์85905371	เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลมD215 [mm]	
P2: 22 [kW]	U: 400 [V]	ขั้ว: 2	ความถี่: 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้้นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย
ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตเฉลี่ยทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่:

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	64,2	69,6	72,4	71,3	70,9	68,0	62,0	76,9	78,0
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	51,7	57,1	59,9	58,8	58,4	55,5	49,5	64,4	65,5

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR

หมายเลขไฟล์: LY 27.06.2008