

87265256 MG100LC 50 Hz

การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 87265256

เส้นผ่านศูนย์กลางพัคกลมD128 [mm]

U: 400 **[V]**

ຂ້າ: 4

ความถี่: 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตเฉลี่ยทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่:

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	45,5	47,4	54,6	55,1	59,0	50,0	42,9	62,2	62,1
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 20 UPa	33,4	35,4	42,6	43,1	47,0	37,9	30,8	50,2	50,1

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR

หมายเลขไฟล์: LY20107-26.11.2007