

87375259 MG132SB 60 Hz

| Informe medición sonora                             |                               |                         |                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743 |                               |                         |                    |
| Tipo motor: MG132SB                                 | Código del producto: 87375259 | Diám ventil.: D128 [mm] |                    |
| P2: 5.5 [kW]                                        | U: 440 [V]                    | Polo: 4                 | Frecuenc.: 60 [Hz] |


**Notas:** El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

| Frecuencia central                       | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Potencia sonora<br>Nivel re: 1 pW        | 50,8 | 53,1 | 54,7 | 66,0 | 55,2 | 49,6 | 42,1 | 66,8  | 67,0    |
| Presión sonora media<br>a 1m. re: 20 UPa | 38,6 | 40,8 | 42,5 | 53,8 | 43,0 | 37,3 | 29,8 | 54,5  | 54,8    |

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR      Archivo: LY      18.03.2010