

85905877 MG160MD 50 Hz

รายงานการวัดเสียง
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743

ชนิดมอเตอร์: MG160MD หมายเลขผลิตภัณฑ์85905877 เส้นผ่านศูนย์กลางพัลลมD210 [mm]

P2: 15 [kW] **U:** 400 [V] **ขั้ว:** 2 **ความถี่:** 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็ ไม่ได้ นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็อาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตเฉลี่ยทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่:

ระดับแอมพลิจูด [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	60,0	64,8	69,0	68,7	66,6	62,4	59,1	73,1	74,2
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	47,5	52,3	56,5	56,2	54,1	49,9	46,6	60,6	61,7

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR **หมายเลขไฟล์:** LY 27.06.2008