

85900769 MG112MC 50 Hz

รายงานการวัดเสียง			
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743			
ชนิดมอเตอร์: MG112MC	หมายเลขผลิตภัณฑ์85900769	เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลมD128 [mm]	
P2: 4 [kW]	U: 400 [V]	ขั้ว: 2	ความถี่: 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้้นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย
ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตภัณฑ์ทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่:

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	61,9	64,0	66,4	67,2	64,0	60,2	54,3	71,0	72,4
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	49,7	51,7	54,2	54,9	51,7	47,9	42,0	58,7	60,2

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR

หมายเลขไฟล์: LY15889-16.10.2006