

85901137 MLE160AB 60 Hz

Melunmittausraportti		
Äänentehon mittaus DS/ISO-3743 mukaisesti		
Moott.tpi: MLE160AB	Tuotenumero: 85901137	Tuulettimen halk.: D240 [mm]
P2: 15 [kW]	Pylväs: 2	


Huomautukset: Ilmoitetussa melutasossa ei huomioida valmistusvaihteluja ja mittaushetkoja. Ilmoitettu arvo voi siten olla jopa 3 dB korkeampi kuin keskimääräinen tuotantolaitteen arvo.

Testannut:

Oktaavikaistataso [db]

Keskitaajuus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Äänenteho									
Taso: 1 pW									
Keskim. äänenpaine 1 m etäisyydellä: 20 UPa									

Äänenpaine laskettu ISO/DIS 11203 menetelmän Q2 mukaisesti



Melunmittausraportti
Äänentehon mittaus DS/ISO-3743 mukaisesti

Moott.tpi: MLE160AB

Tuotenumero: 85901137

Tuulettimen halk.: D240 [mm]

P2: 15 [kW]

Pylväs: 2


Huomautukset: Ilmoitetussa melutasossa ei huomioida valmistusvaihteluja ja mittaushetkiä. Ilmoitettu arvo voi siten olla jopa 3 dB korkeampi kuin keskimääräinen tuotantolaitteen arvo.

Testannut:

Oktaavikaistataso [dB]

Keskitaajuus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Äänenteho									
Taso: 1 pW									
Keskim. äänenpaine 1 m etäisyydellä: 20 UPa									

Äänenpaine laskettu ISO/DIS 11203 menetelmän Q2 mukaisesti



Melunmittausraportti
Äänentehon mittaus DS/ISO-3743 mukaisesti

Moott.tpi: MLE160AB

Tuotenumero: 85901137

Tuulettimen halk.: D240 [mm]

P2: 15 [kW]

Pylväs: 2


Huomautukset: Ilmoitetussa melutasossa ei huomioida valmistusvaihteluja ja mittaushetkoja. Ilmoitettu arvo voi siten olla jopa 3 dB korkeampi kuin keskimääräinen tuotantolaitteen arvo.

Testannut:

Oktaavikaistataso [dB]

Keskitaajuus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Äänenteho									
Taso: 1 pW									
Keskim. äänenpaine 1 m etäisyydellä: 20 UPa									

Äänenpaine laskettu ISO/DIS 11203 menetelmän Q2 mukaisesti



Melunmittausraportti
Äänentehon mittaus DS/ISO-3743 mukaisesti

Moott.tpi: MLE160AB

Tuotenumero: 85901137

Tuulettimen halk.: D240 [mm]

P2: 15 [kW]

Pylväs: 2

Huomautukset: Ilmoitetussa melutasossa ei huomioida valmistusvaihteluja ja mittausheittoja. Ilmoitettu arvo voi siten olla jopa 3 dB korkeampi kuin keskimääräinen tuotantolaitteen arvo.

Testannut:

Oktaavikaistataso [db]

Keskitaajuus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Äänenteho									
Taso: 1 pW									
Keskim. äänenpaine 1 m etäisyydellä: 20 UPa									

Äänenpaine laskettu ISO/DIS 11203 menetelmän Q2 mukaisesti

