

85905051 MG71A 50 Hz

รายงานการวัดเสียง			
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743			
ชนิดมอเตอร์: MG71A	หมายเลขผลิตภัณฑ์85905051	เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลมD89 [mm]	
P2: 0.37 [kW]	U: 400 [V]	ขั้ว: 2	ความถี่: 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้้นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตเฉลี่ยทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่:

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	43,6	51,6	52,4	59,1	56,1	51,2	45,5	62,2	62,4
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	31,8	39,9	40,7	47,3	44,4	39,5	33,8	50,4	50,6

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR

หมายเลขไฟล์: LY15607-27.09.2006