

86906128 MGE90SB 50 Hz

Poročilo meritve hrupa
Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MGE90SB	Št. proizvoda: 86906128	Premjer ventilatorja: D128 [mm]
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4
		Frekvenca: 50 [Hz]


Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri: 750 (pripravljen) rpm

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa	33,6	34,4	44,8	40,2	44,1	35,2	27,6	48,0	48,8
Nivo re: 1 pW									
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa	21,6	22,5	32,8	28,3	32,1	23,3	15,6	36,1	36,8

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2



Začetnice: KIR

Številka datoteke: LY05116-02.12.2004

Poročilo meritve hrupa
Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MGE90SB

Št. proizvoda: 86906128

Premier ventilatorja: D128 [mm]

P2: 1.1 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 4

Frekvenca: 50 [Hz]


Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri: 1125 (pripravljen) rpm

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa	41,0	43,3	54,5	47,8	48,7	42,6	33,7	55,1	56,7
Nivo re: 1 pW									
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa	29,0	31,4	42,5	35,9	36,8	30,6	21,7	43,1	44,8

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2



Začetnice: KIR

Številka datoteke: LY05115-02.12.2004

Poročilo meritve hrupa
Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MGE90SB

Št. proizvoda: 86906128

Premier ventilatorja: D128 [mm]

P2: 1.1 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 4

Frekvenca: 50 [Hz]


Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri: 1500 (pripravljen) rpm

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa	47,7	49,3	55,3	51,5	53,2	47,9	38,6	58,3	59,5
Nivo re: 1 pW									
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa	35,7	37,3	43,3	39,6	41,2	35,9	26,6	46,3	47,6

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2



Začetnice: KIR

Številka datoteke: LY05114-02.12.2004

Poročilo meritve hrupa
Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MGE90SB

Št. proizvoda: 86906128

Premier ventilatorja: D128 [mm]

P2: 1.1 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 4

Frekvenca: 50 [Hz]


Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri: 1800 (pripravljen) rpm

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa	52,0	53,8	57,5	56,4	56,2	50,5	41,9	61,6	62,9
Nivo re: 1 pW									
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa	40,0	41,8	45,6	44,4	44,2	38,5	30,0	49,6	50,9

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2



Začetnice: KIR

Številka datoteke: LY05113-02.12.2004