

87272365 MG100LC 50 Hz

รายงานการวัดเสียง			
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743			
ชนิดมอเตอร์: MG100LC	หมายเลขผลิตภัณฑ์87272365	เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลมD108 [mm]	
P2: 3 [kW]	U: 400 [V]	ขั้ว: 2	ความถี่: 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้้นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย
ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตภัณฑ์ทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่:

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	54,3	60,4	62,2	62,4	60,7	59,1	52,5	67,3	68,4
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	42,3	48,4	50,2	50,4	48,7	47,1	40,4	55,3	56,4

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR

หมายเลขไฟล์: LY15655-29.09.2006