

85745808 MGE90LC 50 Hz

Poročilo meritve hrupa
Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MGE90LC	Št. proizvoda: 85745808	Premjer ventilatorja: D128 [mm]
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2
		Frekvenca: 50 [Hz]


Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri: 1500 (pripravljen) rpm

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa	48,6	49,8	52,8	52,9	52,9	45,4	39,8	57,8	59,0
Nivo re: 1 pW									
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa	36,5	37,8	40,8	40,8	40,9	33,4	27,8	45,8	47,0

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2



Začetnice: KIR

Številka datoteke: LY05136-02.12.2004

Poročilo meritve hrupa
Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MGE90LC

Št. proizvoda: 85745808

Premjer ventilatorja: D128 [mm]

P2: 2.2 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekvenca: 50 [Hz]


Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri: 2250 (pripravljen) rpm

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa	56,6	59,3	61,9	63,1	60,8	54,3	47,2	66,9	68,1
Nivo re: 1 pW									
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa	44,6	47,3	49,9	51,1	48,8	42,3	35,1	54,9	56,1

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2



Začetnice: KIR

Številka datoteke: LY05135-02.12.2004

Poročilo meritve hrupa
Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MGE90LC

Št. proizvoda: 85745808

Premier ventilatorja: D128 [mm]

P2: 2.2 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekvenca: 50 [Hz]


Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri: 3000 (pripravljen) rpm

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa	62,3	65,6	69,0	70,3	68,2	62,6	55,5	74,2	75,1
Nivo re: 1 pW									
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa	50,3	53,6	57,0	58,2	56,2	50,6	43,5	62,2	63,1

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2



Začetnice: KIR

Številka datoteke: LY05134-02.12.2004

Poročilo meritve hrupa
Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MGE90LC

Št. proizvoda: 85745808

Premier ventilatorja: D128 [mm]

P2: 2.2 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekvenca: 50 [Hz]


Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri: 3600 (pripravljen) rpm

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa	65,6	69,9	73,3	75,0	73,3	68,4	60,8	79,1	79,8
Nivo re: 1 pW									
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa	53,6	57,9	61,3	63,0	61,3	56,4	48,8	67,1	67,8

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2



Začetnice: KIR

Številka datoteke: LY05133-02.12.2004