

87220360 MG90LC 50 Hz

Rapport mesure sonore			
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743			
Type de moteur: MG90LC	Référence produit: 87220360	Diamètre du ventilateur: D108 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Pôle: 2	Fréquence: 50 [Hz]


Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à:

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore	58,5	59,0	61,3	62,3	62,6	57,6	51,2	67,5	68,5
Niveau re: 1 pW									
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	46,5	47,0	49,3	50,3	50,5	45,6	39,2	55,5	56,5

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR N° fichier: LY15669-29.09.2006