

85905371 MG180MB 50 Hz

Raport pomiaru głośności
Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743

Typ silnika: MG180MB	Nr katalogowy: 85905371	Średnica wentylatora: D215 [mm]
P2: 22 [kW]	U: 400 [V]	Biegun: 2
		Częstotliwość: 50 [Hz]


Uwagi: Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy:

Poziom pasma oktawy [db]

Częstotliwość środkowa	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moc akustyczna	64,2	69,6	72,4	71,3	70,9	68,0	62,0	76,9	78,0
Poziom re: 1 pW									
Średnie ciśnienie akustyczne przy 1m re: 20 UPa	51,7	57,1	59,9	58,8	58,4	55,5	49,5	64,4	65,5

Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicjały: KIR Nr pliku: LY 27.06.2008