

85814105 MG80B 50 Hz

Raport pomiaru głośności			
Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743			
Typ silnika: MG80B	Nr katalogowy: 85814105	Średnica wentylatora: D89 [mm]	
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Biegun: 2	Częstotliwość: 50 [Hz]

Uwagi: Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy:




Poziom pasma oktawy [db]

Częstotliwość środkowa	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moc akustyczna	48,1	56,4	59,1	58,2	60,8	56,6	52,2	65,3	65,8
Poziom re: 1 pW									
Średnie ciśnienie akustyczne przy 1m re: 20 UPa	36,3	44,6	47,3	46,4	49,0	44,8	40,4	53,5	54,0



Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicjały: KIR	Nr pliku: LY15629-27.09.2006
---------------	------------------------------