

85900548 MG132SC 60 Hz

| Informe medición sonora                             |                               |                         |                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743 |                               |                         |                    |
| Tipo motor: MG132SC                                 | Código del producto: 85900548 | Diám ventil.: D128 [mm] |                    |
| P2: 7.5 [HP]                                        | U: 440 [V]                    | Polo: 2                 | Frecuenc.: 60 [Hz] |


**Notas:** El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

| Frecuencia central                       | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Potencia sonora<br>Nivel re: 1 pW        | 66,3 | 68,7 | 71,3 | 72,3 | 68,8 | 65,3 | 57,4 | 76,0  | 77,3    |
| Presión sonora media<br>a 1m. re: 20 UPa | 54,0 | 56,4 | 58,9 | 60,0 | 56,5 | 53,0 | 45,1 | 63,6  | 65,0    |

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR      Archivo: LY15844-13.10.2006