

87410009 MG160MD 50 Hz

Raport pomiaru głośności		
Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743		
Typ silnika: MG160MD	Nr katalogowy: 87410009	Średnica wentylatora: D210 [mm]
P2: 15 [kW]	Biegun: 2	

Uwagi: Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy:

Poziom pasma oktawy [db]

Częstotliwość środkowa	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moc akustyczna	60,0	64,8	69,0	68,7	66,6	62,4	59,1	73,1	74,2
Poziom re: 1 pW									
Średnie ciśnienie akustyczne przy 1m re: 20 UPa	47,5	52,3	56,5	56,2	54,1	49,9	46,6	60,6	61,7

Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2

