

85Z10405 MG71B 60 Hz

Relatório de medição do som
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

Tipo motor: MG71B	Código: 85Z10405	Ø ventilador: D89 [mm]
P2: 0.55 [kW]	U: 440 [V]	Pólo: 2
		Frequênc.: 60 [Hz]


Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora Nível re: 1 pW	47,4	54,9	57,8	57,6	60,4	56,3	51,5	64,8	65,0
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	35,6	43,1	46,0	45,8	48,7	44,5	39,8	53,0	53,3

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Iniciais: KIR

Fich. nº: LY15680-29.09.2006