

85900548 MG132SC 50 Hz

| Informe medición sonora                             |                               |                         |                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743 |                               |                         |                    |
| Tipo motor: MG132SC                                 | Código del producto: 85900548 | Diám ventil.: D128 [mm] |                    |
| P2: 5.5 [kW]                                        | U: 400 [V]                    | Polo: 2                 | Frecuenc.: 50 [Hz] |


**Notas:** El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

| Frecuencia central                       | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Potencia sonora<br>Nivel re: 1 pW        | 62,0 | 64,2 | 66,5 | 67,6 | 63,8 | 60,2 | 52,6 | 71,1  | 72,6    |
| Presión sonora media<br>a 1m. re: 20 UPa | 49,7 | 51,9 | 54,1 | 55,3 | 51,5 | 47,9 | 40,3 | 58,8  | 60,3    |

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR

Archivo: LY15843-13.10.2006