

# 85900548 MG132SC 50 Hz

## Έκθεση Μέτρησης Ήχου Μέτρηση ηχητικής ισχύος σύμφωνα με DS/ISO-3743

|                         |                             |                                 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Τύπος κινητήρα: MG132SC | Κωδικός προϊόντος: 85900548 | Διάμετρος ανεμιστήρα: D128 [mm] |
| P2: 5.5 [kW]            | U: 400 [V]                  | Πόλος: 2                        |
|                         |                             | Συχνότητα: 50 [Hz]              |


**Παρατηρήσεις:** Η τιμή εκπομπής θορύβου που δηλώνεται δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές παραγωγής και τις αβεβαιότητες μέτρησης. Κατά συνέπεια, η δηλωθείσα τιμή ενδέχεται να είναι μέχρι και 3 dB υψηλότερη από την τιμή για τη μέση μονάδα παραγωγής.

**Δοκιμάστηκε στις:**

### Στάθμη Ζώνης Οκτάβας [dB]

| Κεντρική συχνότητα                      | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Ηχητική Ισχύς<br>Αναφ στάθμης: 1 pW     | 62,0 | 64,2 | 66,5 | 67,6 | 63,8 | 60,2 | 52,6 | 71,1  | 72,6    |
| Μέση ηχητική πίεση<br>σε 1m. re: 20 UPa | 49,7 | 51,9 | 54,1 | 55,3 | 51,5 | 47,9 | 40,3 | 58,8  | 60,3    |

### Ηχητική Πίεση υπολογιζόμενη κατά ISO/DIS 11203 μέθοδος Q2



Αρχικά: KIR

Αρ. αρχείου: LY15843-13.10.2006